

产品图片



向系统馈电时，魏德米勒馈电模块便于操作。例如，可通过带侧向入口的馈电模块，减小电缆弯曲半径。

通用订货数据

版本	辅助连接（端子），50 mm²
订货号	2659090000
类型	FIT 50 GN/F
GTIN (EAN)	4050118671445
数量	3 items
交货状态	已取消
有效期	2024-08-30T00:00:00+02:00
替代产品	FIT 50 GN

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	27 mm	深度 (英寸)	1.063 inch
高度	39.7 mm	高度 (英寸)	1.563 inch
宽度	17.8 mm	宽度 (英寸)	0.7008 inch
净重	30 g		

温度

环境温度	-5 °C...40 °C
------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	08c53393-8863-492c-addc-d040b46da0d3

材料参数

颜色编码	灰色
------	----

通用的

回路数	1
-----	---

额定数据

额定横截面	50 mm ²	额定电流	150 A
-------	--------------------	------	-------

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-08
ECLASS 15.0	27-25-03-08		