


CB-VT 200/4,5 WT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



我们的阻燃电缆扎带适用于具有极高防火要求的环境。其符合用于轨道车辆防火的 EN45545 标准。

通用订货数据

版本	电缆扎带, 4.8 x 200 mm, 聚酰胺 66, 220 N
订货号	2659520000
类型	CB-VT 200/4,5 WT
GTIN (EAN)	4050118682984
数量	100 items

CB-VT 200/4,5 WT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	1 mm	深度 (英寸)	0.0394 inch
高度	200 mm	高度 (英寸)	7.874 inch
宽度	4.8 mm	宽度 (英寸)	0.189 inch
净重	1.4 g		

温度

工作温度范围	-40...85 °C	最小持续工作温度	-40 °C
最大持续工作温度	85 °C		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

安装材料

防紫外线	否	重新打开	无
阻燃等级符合 UL 94	V-0	最大工作温度	85 °C
最小工作温度	-40 °C	卤素	不
最大电缆直径	50 mm	基础材料	聚酰胺 66
抗拉性	220 N	捆束直径, 最大	50 mm
磅力抗拉强度	49 lbf	捆束直径, 最小	3 mm

分类

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

