


CB-VT 365/7,5 WT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



我们的阻燃电缆扎带适用于具有极高防火要求的环境。其符合用于轨道车辆防火的 EN45545 标准。

通用订货数据

版本	电缆扎带, 7.5 x 365 mm, 聚酰胺 66, 540 N
订货号	2659540000
类型	CB-VT 365/7,5 WT
GTIN (EAN)	4050118683004
数量	100 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	1 mm	深度 (英寸)	0.0394 inch
高度	365 mm	高度 (英寸)	14.3701 inch
宽度	7.5 mm	宽度 (英寸)	0.2953 inch
净重	4.21 g		

温度

工作温度范围	-40...85 °C	最小持续工作温度	-40 °C
最大持续工作温度	85 °C		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		

安装材料

防紫外线	否	重新打开	无
阻燃等级符合 UL 94	V-0	最大工作温度	85 °C
最小工作温度	-40 °C	卤素	不
最大电缆直径	100 mm	基础材料	聚酰胺 66
抗拉性	540 N	捆束直径, 最大	100 mm
磅力抗拉强度	121 lbf	捆束直径, 最小	8 mm

分类

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

