

END CAP G+S 3L/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



端盖和盖板确保系统内有所需的爬电距离，即使在汇流排按相应长度截断后或者在设有独立触点的情况下也能保持这种距离，同时保证具有符合 DIN EN 50274 标准的防触电安全性。

通用订货数据

版本	端子盖, 灰色, 高度: 21.2 mm, 宽度: 8.3 mm, 深: 16.8 mm
订货号	2659600000
类型	END CAP G+S 3L/16
GTIN (EAN)	4050118673548
数量	10 items
交货状态	已取消
有效期	2025-06-01T00:00:00+02:00

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	16.8 mm	深度 (英寸)	0.6614 inch
高度	21.2 mm	高度 (英寸)	0.8346 inch
宽度	8.3 mm	宽度 (英寸)	0.3268 inch
净重	0.6 g		

温度

环境温度 -5 °C...40 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

材料参数

颜色编码 灰色

通用的

回路数 1

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		