# **VPU AC II 0 N-PE 305/65 Y**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



















如果放电管损坏,您可以方便地重新订购该备用放电管, 替换损坏的放电管、恢复保护功能。

### 通用订货数据

版本	备用避雷器,过压保护,TT nur für N-PE
订货号	<u>2659950000</u>
 类型	VPU AC II 0 N-PE 305/65 Y
GTIN (EAN)	4050118679397
数量	1 items

# **VPU AC II 0 N-PE 305/65 Y**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

3 kA

# 技术数据

<b></b>				
P1U				
MAMID 认证	( (	· A		
	( £° <i>\PI</i> )	آرو 🖭		
ROHS	一致			
JL File Number Search	UL 网站			
cURus 证书号	E3542610000			
尺寸和重量				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	64 mm	※ 深度 (英寸)	2.5197 inch	
	45 mm	高度 (英寸)	1.7716 inch	
宽度	18 mm	宽度 (英寸)	0.7087 inch	
净重	40 g			
温度		,		
存储温度	-40 °C85 °C	工作温度	-40 °C85 °C	
迂鸣 <u>冲皮</u> 湿度	5 - 95% 相对湿度	<u>— 1 F / III / IX</u>	- <del></del>	
	2 22 % HV1/3E1X			
环保产品合规				
RoHS 合规状态	 合规,无例外			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
<u> </u>		•		
绝缘参数 (EN 50178)				
	III	污染等级	2	
	III	/1本寸双		
额定数据UL				
最大环境温度 (工作时)	85 °C	额定电压 UN	240 V	
VPR (N-PE)	1000 V	MCOV (N-PE)	305 V	
ln ,	20 kA	目录册	SPD TYPE 1CA	
环境温度 (工作),最小	-40 °C	cURus 证书号	E3542610000	
电压类型	交流电			
IEC / EN 额定数据				
回路数	1	细个脉冲 UOC	6 1//	
<u>四路致</u> 额定电压下的漏电压	1 0.1 μΑ	_ 组合脉冲 UOC - 额定电压(交流)	6 kV 230 V	
砂疋电压下的漏电压 低电压网络	TT nur für N-PE	_ <u>- 额定电压(交流)</u> 保护级别 Up, 当电流为 IN (N-PE)	230 V ≤ 1.5 kV	
瓜巴压网络 电压类型	交流电		1200 V	
完成关 <u>至</u> 保险装置	100 A gL		≤ 100 ns	
床 <sup>四衣</sup> 量 最高频率	60 Hz		50 Hz	
<del>取回<u>級</u> </del>	IEC61643-11,	EN 61643-11等级	T2, T3	
	EN61643-11, UL 1449		· 	
符合IEC 61643-11要求	II级, III级	最高持续工作电压,Uc (N-PE)	305 V	
放电电流 I最大 (8/20μs) N-PE	65 kA	放电电流 In (8/20μs) N-PE	40 kA	
能量配合 (≤10 m)	类型 II, 类型 III	SPD 类型	T2	
短段时由流值 ISCCB	Λ 1 ΙΔ	放由由流(Ⅲ刑)	3 k D	

短路时电流值 ISCCR

集成备用保险丝

放电电流 (Ⅲ型)

0.1 kA

无





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

通用参数			
光学功能显示	绿= 正常; 红 = 放电器有缺 陷 - 替换	行业	能源分配
类型	过压保护	类型	安装外壳;1 TE
阻燃等级符合 UL 94	V-0	颜色编码	蓝色
防护等级	IP20 (安装后)	工作海拔	≤ 4000 m
电气数据			
电压类型	交流电		
通用数据			
□ n/z wL		12-12-64-17	IDOO (PT)*FF
回路数	1	防护等级	IP20 (安装后)
颜色编码	蓝色		
联接参数			
联接类型	插拔联接		
保修			
质保期	5年		
重要注意事项			
产品信息	口泛用工和由亦区器按协与F	8. 白兴坟地相连的 17. 电力系统 (	RE=IEC 60634-4-44:2018 图 44.A1 中
7 叩问志	的 RA)。	7万端线地相连时11电力示约(	NE-IEC 00034-4-44.2010 图 44.A1 中
分类			
ETIM 7.0	EC000941	ETIM 8.0	EC000941
ETIM 9.0	EC000941	ETIM 10.0	EC000941
ECLASS 12.0	27-17-12-02	ECLASS 13.0	27-17-12-02
ECLASS 14.0	27-17-12-02	ECLASS 15.0	27-17-12-02
17.0	27-17-12-02	202-100 10.0	27-17-12-02

目录日期/图纸 3

# 数据信息页

# **VPU AC II 0 N-PE 305/65 Y**




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

## 开关符号



PE

Schematic circuit diagram

## **VPU AC II 0 N-PE 305/65 Y**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 开槽螺丝刀



VDE 绝缘的一字螺丝刀, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, SoftFinish 把手

### 通用订货数据

类型 SDIS 1.0X5.5X125 订货号 2749850000

4050118897050


数量 1 ST

GTIN (EAN)

版本

螺丝刀, 刀片宽度(B): 5.5 mm, 刀片长度: 125 mm, 刀片厚度 (A): 1 mm

### 空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考 验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。 适合于以下设备生产商的设备: Siemens、ABB、Beckhoff 等。

### 优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一 个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

### 通用订货数据

类型 ESG 6/15 K MC NE WS

1880100000

4032248478781

数量 200 ST 版本

ESG, 设备标识牌 x 15 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自我粘贴的

### VPU 系列

GTIN (EAN)

订货号



匹配各种产品的齐全配件

编制日期 16.11.2025 11:15:48 MEZ

5 目录日期 / 图纸

# 数据信息页

# **VPU AC II 0 N-PE 305/65 Y**

版本



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

## 通用订货数据

VPU LOCKING CLIP S

订货号 2735080000

GTIN (EAN) 4050118826050

数量 10 ST