

HDC XX6A01 MMSXXX-0100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



紧凑

新型双针总线模块尤为紧凑，可以容纳兆级和千兆级的数据插芯。能够在—个模块中实现 2 根千兆级 Cat 6A (10 gigabit) 电缆的连接。

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 订货号 | 2659970100 |
| 类型 | HDC XX6A01 MMSXXX-0100 |
| GTIN (EAN) | 4050118673630 |
| 数量 | 1 items |

HDC XX6A01 MMSXXX-0100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | |
|----|-------|
| 净重 | 116 g |
|----|-------|

环保产品合规

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 有例外 |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |

通用数据

| | | | |
|------|--------------------|--------|------------|
| 回路数 | 8 | 电缆长度 | 1 m |
| 编码 | X-编码 | 插针镀层 | Au (Gold) |
| 传输速率 | 10 Gbps, 10 Gbit/s | 绝缘电阻 | ≥ 108 Ω |
| 目录册 | Cat. 6A | 额定电压 | 50 V |
| 额定电流 | 0.5 A | 插拔次数 | ≥ 2265 100 |
| 型号 | 插头 | 污染等级 | 2 |
| 对侧型号 | 公头 | 侧面模块型号 | 公头 |

电缆技术参数

| | | |
|------|-----------------|--------|
| 电缆长度 | 1 m | |
| 护套颜色 | 蓝色 | |
| 卤素 | 不 | |
| 绝缘 | 发泡 | |
| 护套材料 | Radox EM 104 | |
| 外直径 | 直径 | 8.1 mm |
| | 符号 | ± |
| | 公差 | 0.5 mm |
| 外径 | 8.1 mm ± 0.5 mm | |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |
| ETIM 10.0 | EC002599 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-07 | | |