

V-TEST II ADP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



V-TEST II

- 用于可插拔过压保护 VPU AC 和 VPU PV 系列的测试设备
- 执行 IEC 62305-3 标准（定期测试）的设备
- 方便的设备带有集成可充电电池组，用于现场测量
- 二维码扫描转至数值核查表
- 直观的用户指南（英文） V-TEST II 是一种外形小巧的便携式测试单元，用于 VPU AC 和 VPU PV 系列的可插拔过压保护。该测试设备可用于测试浪涌保护，符合 IEC62305-3 所要求的测试周期。保护元件的测量结果显示在背光显示屏中。为了确定保护元件的状态，必须借助测试表来验证测量结果。

通用订货数据

版本	雷击和电涌保护, 转换器
订货号	2661050000
类型	V-TEST II ADP
GTIN (EAN)	4050118704150
数量	1 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	60 mm	深度 (英寸)	2.3622 inch
高度	52 mm	高度 (英寸)	2.0472 inch
宽度	109 mm	宽度 (英寸)	4.2913 inch
净重	500 g		

温度

存储温度	-10 °C...60 °C	工作温度	0 °C...40 °C
湿度	25 - 75%, no condensation		

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

IEC / EN 额定数据

标准	EN 61010-1, EN 61326-1
----	------------------------

通用参数

阻燃等级符合 UL 94	V-0	颜色编码	黑色
防护等级	IP20		

技术数据 测试设备

阻燃等级符合 UL 94	V-0
--------------	-----

通用数据

防护等级	IP20	颜色编码	黑色
------	------	------	----

分类

ETIM 8.0	EC002495	ETIM 9.0	EC002495
ETIM 10.0	EC002495	ECLASS 14.0	27-20-11-14
ECLASS 15.0	27-20-11-14		