

RJ45MP R1D 3.3E4G/Y TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



RJ45 变速器插座（磁性）用于千兆级应用（1000 base-T），内置补偿装置对于感应耦合和电容性耦合采取主动消抵，在印刷电路板上节省空间。

产品范围包括下列设计：

- 90°，平式（水平）和 180°，立式（垂直）
- 栓锁向上 / 栓锁向下
- THT、THR 或 SMD 焊接工艺
- 多种不同的设计类型，也可集成 LED 和屏蔽接触片
- 传输速率可高达 1 Gbps
- 包装规格为托盘（TY）或卷装（卷带包装，RL）
- 与模块式 RJ45 连接器兼容，符合 ANSI / TIA-1096-A 和 IEC 60603 标准
- 介电强度  $\geq 1500$  V AC RMS（2250 V AC 峰值），符合 IEEE 802.3 标准
- 介电强度  $\geq 1500$  V AC（峰值）或  $\geq 1500$  V DC，符合 IEC 60603 标准
- 符合 IEEE 802.3 要求（1000Base-T，1 Gbps，IEEE 802.3ab 或 100Base-Tx，100 Mbps，IEEE 802.3u）特性和优势：
- 温度范围增大：-40 °C 至 +85 °C，确保最大的性能
- 增强型镀金层（30 $\mu$ m），改善防腐蚀保护
- 至少 0.3 mm 的基准距确保完美的焊接效果

通用订货数据

版本	OMNIMATE 数据 - RJ45 转换器接口, PCB 接插件, THT/THR 焊接联接, 90°, 底部, 是, 插拔次数: 750, 回路数: 10, PA 9T, 托盘 (手动安装)
订货号	<a href="#">2661700000</a>
类型	RJ45MP R1D 3.3E4G/Y TY
GTIN (EAN)	4050118675160
数量	120 items
包装	托盘 (手动安装)

## RJ45MP R1D 3.3E4G/Y TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

cURus 证书号

E471884

## 尺寸和重量

净重

8.12 g

## 环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 标准

连接器标准

IEC 60603-7

## 电气特性

电源连接器耐压强度, 触点-触点, 最小

1500 V DC

介电强度, 触点-触点

1000 V DC

绝缘电阻

≥ 500 MΩ

额定电压

57 V

额定电流

350 mA

PoE / PoE+

符合 IEEE 802.3af

## 系统规格

回路数

10

LED

是

焊脚长度 (l)

3.3 mm

安装在印刷电路板上

THT/THR 焊接联接

间距 P (单位: inch)

0.050 "

屏蔽

是

侧面端, 属性

焊接法兰

传输速率

100 MBit/s, POE

联接类型

焊接联接

产品系列

OMNIMATE 数据 - RJ45 转换器接口

间距 P (单位: mm)

1.27 mm

防护等级

IP20

插拔次数

750

出线方向

90°

正向电流

20 mA

正向电压, 最大

2.6 V

右侧 LED 的颜色

黄色

性能类别

100 MBit/s, POE

焊接工艺

回流焊, 手动焊接, 波峰焊

栓锁选项

底部

焊针规格

八角形

焊针位置公差

± 0.15 mm

正向电压, 最小

1.8 V

左侧 LED 的颜色

绿色

## 材料数据

绝缘材料

PA 9T

颜色编码

黑色

比色表 (相似)

RAL 9011

绝缘电阻

≥ 500 MΩ

Moisture Level (MSL)

1

阻燃等级符合 UL 94

V-0

触点材料

铜合金

插针镀层

镍, 镀金

最低存放温度

-40 °C

最高存放温度

85 °C

最低操作温度

-40 °C

最高操作温度

85 °C

## 包装

包装

托盘 (手动安装)

VPE 长度

317.00 mm

VPE 宽度

193.00 mm

VPE 高度

67.00 mm

编制日期 17.04.2026 01:40:40 MEZ

目录日期 / 图纸

**RJ45MP R1D 3.3E4G/Y TY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

技术数据


重要注意事项

备注

分类


ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

布线



100 Mbit/s & PoE

Dimensional drawing



RJ45MP R1D 3.3E4G/Y TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

图纸

示意图

Code	Parameter	Value	Description
RJ45			
G1			
R	Assembly on PCB	R	Through Hole Reflow - THR
1	Number of Ports	1	1 Port
U	Direction, latch style	U	Horizontal (90°, side entry), latch up
3.2	Solder Pin length	3.2	3.2 mm
E	EMI tabs (ground fingers)	E	E = with EMI tabs
4	Contact surface thickness	4	1 = 3µ", 2 = 6µ", 3 = 15µ", 4 = 30µ", 5 = 50µ"
GY/GY	LED	GY/GY	Green-Yellow/Green-Yellow
TY	Packaging	TY	Tray in box (manual assembly)
		RL	Tape on Reel (automated assembly)
		Y/G	Yellow/Green
		G/Y	Green/Yellow (standard)
		GY/GY	Green-Yellow/Green-Yellow
		O/G	Orange/Green
		R/O	Red/Orange
		...	(further combinations possible)
		N	without LED
		N	without EMI tabs
		1.6	1.6 mm
		D	SMD
		D	Horizontal (90°, side entry), latch down
		V	Vertical (180°, top entry)
		Y	Diagonal (45°), latch up
		12; 14; ...	multi ports side by side, Multiport
		21; 41; ...	multi ports about each other, Multilevel
		S	Surface Mount Technology - SMT
		T	Through Hole Technology - THT
		T	Soldering process: Reflow soldering
		T	Soldering process: Wave
		C5	Category 5
		C6	Category 6
		C6A	Category 6A
		C5e	Category 5e
		M	10/100 Mbit
		G1	10/100/1000 Mbit
		G10	10 Gbit
		U	Unshielded
		MP	10/100 Mbit with POE
		MP+	10/100 Mbit with POE+

Type codes

## RJ45MP R1D 3.3E4G/Y TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 配套联接件

www.weidmueller.com

## RJ45 crimp

RJ45 冷压接插件，符合 IEC 60603-7-51，用于外径不超过 1.05 mm 的导线



## 通用订货数据

类型	IE-P	版本
订货号	<a href="#">8813100000</a>	RJ45 插头, 无扭折保护; 5.5 - 7.1 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
GTIN (EAN)	4032248512850	
数量	100 ST	
类型	IE-P63	版本
订货号	<a href="#">8813110000</a>	RJ45 插头, 带扭折保护; 5.5 - 6.2 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
GTIN (EAN)	4032248512867	
数量	10 ST	
类型	IE-P70	版本
订货号	<a href="#">8813120000</a>	RJ45 插头, 带扭折保护; 6.2 - 7.1 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
GTIN (EAN)	4032248512874	
数量	10 ST	
类型	IE-PM-RJ45-TH	版本
订货号	<a href="#">1963580000</a>	RJ45 压接插头, 无扭折保护盖帽的插头, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248645688	
数量	100 ST	
类型	IE-PS-RJ45-TH-BK	版本
订货号	<a href="#">1963590000</a>	RJ45 压接插头, 带黑色扭折保护盖帽的插头, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248645695	
数量	10 ST	
类型	IE-PS-RJ45-TH-BK-P	版本
订货号	<a href="#">2584980000</a>	RJ45 压接插头, 有抗扭结保护; 6.5 - 7.5 mm, 5 类 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4050118593556	
数量	10 ST	

## 直型

RJ45 插接件 (无需工具) 符合 IEC 60603-7-51 标准。



RJ45MP R1D 3.3E4G/Y TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

通用订货数据

类型	IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.1	版本
订货号	<a href="#">1992850000</a>	RJ45 插头带刺穿触点, 直, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010),
GTIN (EAN)	4050118378115	EIA/TIA T568 A
数量	1 ST	
类型	IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.6	版本
订货号	<a href="#">1992820000</a>	RJ45 插头带刺穿触点, 直, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010),
GTIN (EAN)	4050118377897	EIA/TIA T568 A
数量	1 ST	
类型	IE-PS-RJ45-FH-180-B-1.1	版本
订货号	<a href="#">1992860000</a>	RJ45 插头带刺穿触点, 直, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010),
GTIN (EAN)	4050118378108	EIA/TIA T568 B
数量	1 ST	
类型	IE-PS-RJ45-FH-180-B-1.6	版本
订货号	<a href="#">1992830000</a>	RJ45 插头带刺穿触点, 直, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010),
GTIN (EAN)	4050118377972	EIA/TIA T568 B
数量	1 ST	
类型	IE-PS-RJ45-FH-180-P-1.6	版本
订货号	<a href="#">1992840000</a>	RJ45 插头带刺穿触点, 直, 5 类 (ISO/IEC 11801), PROFINET
GTIN (EAN)	4050118378023	
数量	1 ST	

弯型带电缆接头

RJ45 插接件 (无需工具) 符合 IEC 60603-7-51 标准。



通用订货数据

类型	IE-PS-RJ45-FH-90-A-1.1	版本
订货号	<a href="#">1518080000</a>	RJ45 插头带刺穿触点, 弯, 4x90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801
GTIN (EAN)	4050118324969	2010), EIA/TIA T568 A
数量	1 ST	
类型	IE-PS-RJ45-FH-90-A-1.6	版本
订货号	<a href="#">1992870000</a>	RJ45 插头带刺穿触点, 弯, 4x90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801
GTIN (EAN)	4050118378054	2010), EIA/TIA T568 A
数量	1 ST	
类型	IE-PS-RJ45-FH-90-B-1.1	版本
订货号	<a href="#">1518090000</a>	RJ45 插头带刺穿触点, 弯, 4x90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801
GTIN (EAN)	4050118325300	2010), EIA/TIA T568 B
数量	1 ST	
类型	IE-PS-RJ45-FH-90-B-1.6	版本
订货号	<a href="#">1992890000</a>	RJ45 插头带刺穿触点, 弯, 4x90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801
GTIN (EAN)	4050118378122	2010), EIA/TIA T568 B
数量	1 ST	

RJ45MP R1D 3.3E4G/Y TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

类型	IE-PS-RJ45-FH-90-P-1.6	版本
订货号	<a href="#">1518100000</a>	RJ45 插头带刺穿触点, 弯, 4x90°, 5类 (ISO/IEC 11801), PROFINET
GTIN (EAN)	4050118325232	
数量	1 ST	

RJ45 无需工具安装



RJ45 接插件 (tool-less), 符合 IEC 60603-7-51, 用于外径不超过 1.6 mm的导线

通用订货数据

类型	IE-PS-RJ45-FH-BK	版本
订货号	<a href="#">1963600000</a>	RJ45 IDC 插头, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8-芯, 4-芯, EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248645725	
数量	10 ST	
类型	IE-PS-RJ45-FH-BK-A	版本
订货号	<a href="#">1132040000</a>	RJ45 IDC 插头, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8-芯, EIA/TIA T568 A
GTIN (EAN)	4032248912155	
数量	10 ST	
类型	IE-PS-RJ45-FH-BK-B	版本
订货号	<a href="#">1132050000</a>	RJ45 IDC 插头, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8-芯, EIA/TIA T568 B
GTIN (EAN)	4032248912148	
数量	10 ST	
类型	IE-PS-RJ45-FH-BK-P	版本
订货号	<a href="#">1132060000</a>	RJ45 IDC 插头, 5类 (ISO/IEC 11801), 4-芯, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248912162	
数量	10 ST	