

ZQV 50/70N/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

版本	横联件（端子），已插入的, 橙色, 150 A, 回路数: 2, 间距 P（单位：mm）：20.00, 绝缘: 是, 宽度: 38.13 mm
订货号	2663400000
类型	ZQV 50/70N/2
GTIN (EAN)	4064675266198
数量	10 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	17.1 mm	深度 (英寸)	0.6732 inch
高度	68.18 mm	高度 (英寸)	2.6842 inch
宽度	38.13 mm	宽度 (英寸)	1.5012 inch
净重	33.35 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-60 °C...85 °C
工作温度	-60 °C...130 °C	最小持续工作温度	-60 °C
最大持续工作温度	130 °C		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
产品碳足迹	从摇篮到大门	1.345 kg CO2 eq.	

其它技术参数

固定类型	已插入的	防爆版	不
安装方式	插头, 插入的		

大小

间距 P (单位 : mm)	20.00 mm
----------------	----------

材料参数

基础材料	Wemid	颜色编码	橙色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

通用的

回路数	2
-----	---

额定数据

额定电压	1000 V	额定电流	150 A
------	--------	------	-------

分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

