

STARTERKIT-UC20-WL2000-IOT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

| | |
|------------|--------------------------------------------|
| 订货号 | 2666060000 |
| 类型 | STARTERKIT-UC20-WL2000-IOT |
| GTIN (EAN) | 4050118681550 |
| 数量 | 1 items |

STARTERKIT-UC20-WL2000-IOT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|-----------|--------|---------|--------------|
| 深 | 455 mm | 深度 (英寸) | 17.9134 inch |
| 高度 | 320 mm | 高度 (英寸) | 12.5984 inch |
| 宽度 | 255 mm | 宽度 (英寸) | 10.0394 inch |
| 安装尺寸 - 高度 | 320 mm | 净重 | 800 g |

环保产品合规

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 有例外 |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c, 7a, 7cl |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 8eb7beda-d24b-434b-95c4-ddc050faf33c |

通用数据

| | |
|---------|-------|
| 安装导轨已装备 | TS 35 |
|---------|-------|

电源

| | | | |
|--------|----------------------|-----------|----------|
| 输出电源电压 | 24 V DC +20 %/ -15 % | 系统供电电压和输入 | 230 V AC |
|--------|----------------------|-----------|----------|

系统数据

| | | | |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 接口 | 2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 1x Micro USB | 模块最大数量 | 0 |
| 设置界面 | Micro USB 2.0, MicroSD CARD | 可扩展程序数据内存 | 是 |
| 工程设计工具 | u-create web | 编程环境 | 基于网络 |
| 内存 (闪存) | 4 GB | 实时时钟 | 容量已缓冲 (最多 5 天) |
| 现场总线协议 | TCP/IP | | |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000236 | ETIM 9.0 | EC000236 |
| ETIM 10.0 | EC000236 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-07 | | |