

STARTERKIT-UC20-WL2000-IOT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

订货号	2666060000
类型	STARTERKIT-UC20-WL2000-IOT
GTIN (EAN)	4050118681550
数量	1 items

STARTERKIT-UC20-WL2000-IOT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	455 mm	深度 (英寸)	17.9134 inch
高度	320 mm	高度 (英寸)	12.5984 inch
宽度	255 mm	宽度 (英寸)	10.0394 inch
安装尺寸 - 高度	320 mm	净重	800 g

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8eb7beda-d24b-434b-95c4-ddc050faf33c

通用数据

安装导轨已装备	TS 35
---------	-------

电源

输出电源电压	24 V DC +20 %/ -15 %	系统供电电压和输入	230 V AC
--------	----------------------	-----------	----------

系统数据

接口	2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 1x Micro USB	模块最大数量	0
设置界面	Micro USB 2.0, MicroSD CARD	可扩展程序数据内存	是
工程设计工具	u-create web	编程环境	基于网络
内存 (闪存)	4 GB	实时时钟	容量已缓冲 (最多 5 天)
现场总线协议	TCP/IP		

分类

ETIM 8.0	EC000236	ETIM 9.0	EC000236
ETIM 10.0	EC000236	ECLASS 14.0	27-24-22-07
ECLASS 15.0	27-24-22-07		