

STARTERKIT-UC20-WL2000-AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

订货号	2666080000
类型	STARTERKIT-UC20-WL2000-AC
GTIN (EAN)	4050118681536
数量	1 items

STARTERKIT-UC20-WL2000-AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	455 mm	深度 (英寸)	17.9134 inch
高度	320 mm	高度 (英寸)	12.5984 inch
宽度	255 mm	宽度 (英寸)	10.0394 inch
净重	800 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8eb7beda-d24b-434b-95c4-ddc050faf33c

电源

输出电源电压	24 V DC +20 %/ -15 %	系统供电电压和输入	24 V DC +20 %/ -15 %
--------	----------------------	-----------	----------------------

系统数据

设置界面	Micro USB 2.0	处理器	Dual Core ARM Cortex A9, 624 MHz, 512 Mbyte RAM
联接类型	PUSH IN	编程环境	基于网络
内存 (闪存)	8 GB	实时时钟	缓冲式电池
现场总线协议	EtherCAT, Modbus/TCP, PROFINET, EtherNet/IP		

联接数据

联接类型	PUSH IN
------	---------

分类

ETIM 8.0	EC000236	ETIM 9.0	EC000236
ETIM 10.0	EC000236	ECLASS 14.0	27-24-22-07
ECLASS 15.0	27-24-22-07		