

**HDC MHP 70 FC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



灵活

四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案，能够节省大量的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

通用订货数据

版本	电源模块, 1000 V, 70 A, 回路数: 2, 冷压联接, 插座, 所需插槽数: 1
订货号	<a href="#">2668180000</a>
类型	HDC MHP 70 FC
GTIN (EAN)	4050118765892
数量	1 items

## HDC MHP 70 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS 一致  
UL File Number Search [UL 网站](#)  
cURus 证书号 E92202

## 尺寸和重量

深	34 mm	深度 (英寸)	1.3386 inch
高度	47.95 mm	高度 (英寸)	1.8878 inch
宽度	14.5 mm	宽度 (英寸)	0.5709 inch
净重	9.7 g		

## 温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3  
SCIP 1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

## 通用数据

回路数	2	阻燃等级符合 UL 94	V-0
绝缘电阻	1012 Ω	插拔次数	≥ 500
型号	插座	过压等级	III
污染等级	3	基础材料	聚碳酸酯, 玻璃纤维增强
系列	ModuPlug	额定电压 (DIN EN 61984)	1000 V
按照 UL/CSA 额定电压	600 V	额定冲击电压 (DIN EN 61984)	8 kV
额定电流 (DIN EN 61984)	70 A	所需插槽数	1

## 安全接地数据

PE 连接类型 模块框架的螺钉联接

## 版本

额定连接下的裸线长度	15 mm	联接类型	冷压联接
最大压接面积	25 mm <sup>2</sup>	最小压接面积	6 mm <sup>2</sup>

## 分类

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		


**HDC MHP 70 FC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸

图纸



## HDC MHP 70 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 附件

www.weidmueller.com

## 70 A 压接触点

压接可以在导线和触点之间实现安全可靠的电气和机械联接。理想的压接具有气密性和防腐性。



## 通用订货数据

类型	HDC MHP70 F 10	版本
订货号	<a href="#">2668200000</a>	插座, 银的, 10 - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118803006	
数量	10 ST	
类型	HDC MHP70 F 16	版本
订货号	<a href="#">2668220000</a>	插座, 银的, 16 - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118802917	
数量	10 ST	
类型	HDC MHP70 F 25	版本
订货号	<a href="#">2668260000</a>	插座, 银的, 25 - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118802924	
数量	10 ST	
类型	HDC MHP70 F 6	版本
订货号	<a href="#">2668210000</a>	插座, 银的, 6 - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118802894	
数量	10 ST	

**HDC MHP 70 FC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

配套联接件

www.weidmueller.com

电气模块



灵活  
 四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案，能够节省大量的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

通用订货数据

类型	HDC MHP 70 MAS	版本
订货号	<a href="#">2748300000</a>	电源模块, 1000 V, 70 A, 回路数: 2, 轴向螺钉连接, 插针式, 所需插槽数:
GTIN (EAN)	4050118891119	1
数量	2 ST	
类型	HDC MHP 70 MC	版本
订货号	<a href="#">2668190000</a>	电源模块, 1000 V, 70 A, 回路数: 2, 冷压联接, 插针式, 所需插槽数: 1
GTIN (EAN)	4050118767537	
数量	1 ST	