## 数据信息页


#### **AEP ITB 2.5 BB**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



端子条末端相邻的接线端子,应使用挡板。挡板可保证接 线端子的功能和额定电压的使用。 这确保了电压组件以及 接线端子触摸的安全性。

#### 通用订货数据

版本	A-系列, 端板		
订货号	<u>2668960000</u>		
类型	AEP ITB 2.5 BB		
GTIN (EAN)	4064675030546		
数量	20 items		

### **AEP ITB 2.5 BB**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批				
OHS	一致			
2寸和重量				
<u>報</u> 高度	50.21 mm	深度 (英寸)	1.9768 inch	
	102.9 mm	高度 (英寸)	4.0512 inch	
<b>宽度</b>	2 mm	宽度 (英寸)	0.0787 inch	
重	4.36 g			
温度				
存储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C	
最小持续工作温度	-60 °C	最大持续工作温度	130 °C	
环保产品合规				
RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度			
<sup>产</sup> 品碳足迹	从摇篮到大门	0.039 kg	g CO2eq.	
其它技术参数				
可卡装	是			
	Æ.			
材料参数			l.	
基础材料	Wemid		 深褐	
壁щ切材 阻燃等级符合 UL 94	V-0	炒巴细油	/木恆	
虽然等级付占 UL 34	V-0			
分类				
TIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886	
TIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886	
TIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.1	27-14-11-33	
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33	
ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0	27-25-03-01	
ECLASS 14.0	27-25-03-01	ECLASS 15.0	27-25-03-01	

目录日期/图纸 2