

**IE-PIC-M12X-S-22/26**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



M12X 的精密加工压接触点

通用订货数据

版本	触点, 不带, 插座
订货号	<a href="#">2673440000</a>
类型	IE-PIC-M12X-S-22/26
GTIN (EAN)	4050118765359
数量	100 items

## IE-PIC-M12X-S-22/26

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

净重	0.06 g
----	--------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## 技术资料 可定制接插件

回路数	1	编码	X-编码
横截面	AWG 22 - AWG 26	LED	不
联接类型	冷压联接	触点材料	铜合金, 镀金的
最大压接面积	0.14 mm <sup>2</sup>	最小压接面积	0.34 mm <sup>2</sup>
额定电流	1 A	防护等级	IP00
屏蔽连接	否	螺纹环材料	无

## PB47 USB /M12 I通用参数


回路数	1	端口 1	M12 Contact
端口 2	Crimp	联接螺纹	不带
触点材料	铜合金, 镀金的	防护等级	IP00

## 电气特性

触点电阻	≤ 10 mΩ
------	---------

## 分类

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		



## IE-PIC-M12X-S-22/26

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

..., 适用于 M12



魏德米勒提供一系列用于传感器-执行器电缆接线的工具及附件。

### 通用订货数据

类型	SAI-TMCSK	版本	
订货号	<a href="#">1381690000</a>	压接工具, 4锯齿夹	
GTIN (EAN)	4050118183870		
数量	1 ST		