SAI-M12-KSC-26/28



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





缆线长度往往各异。 魏德米勒因此提供可定制的多种直插 式接头与电缆的总成。

反向插座和插头,用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接,结实耐用,十分适合用于机械工程。 M 12 接插件提供5种联接系统的方式

压接联接的特点是功能可靠性高。借助这种联接技术,导体被压接到触点,然后接合到触点载体中。导体和压接之间的联接具有抗振动性,且具有长期稳定性。 压接触点需要单独订购。

通用订货数据

版本	Contact
订货号	<u>2673720000</u>
类型	SAI-M12-KSC-26/28
GTIN (EAN)	4050118755077
数量	100 items

SAI-M12-KSC-26/28



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
	<u>'</u>		

尺寸和重量

净重	0.19 g

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,有例外
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

技术资料 可定制接插件

回路数	1	插针镀层	镀金的
横截面	AWG 26 - AWG 28		冷压联接
触点材料	铜合金		0.13 mm ²
最小压接面积 最小压接面积	0.08 mm ²	 额定电流	7 A
插拔次数	≥ 250		3
端头类型	公头	连接点截面积,最大值	0.13 mm ²
连接点截面积,最小值	0.08 mm ²		

PB47 USB /M12 I通用参数

回路数	1	端口1	M12 Contact
端口 2	Crimp	触点材料	铜合金
插针镀层	镀金的	 最小多股导线接线截面积	0.08 mm ²
最大压接面积 软导线	0.13 mm ²	插拔次数	≥ 250

分类

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 9.0	27-44-02-92
ECLASS 9.1	27-44-02-90	ECLASS 10.0	27-44-02-92
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92
ECLASS 13.0	27-44-02-92	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

目录日期/图纸 2

数据信息页

SAI-M12-KSC-26/28



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

...,适用于 M12



魏德米勒提供一系列用于传感器-执行器电缆接线的工具及 附件。

通用订货数据

类型	SAI-TMCSK	版本
订货号	<u>1381690000</u>	压接工具, 4锯齿夹
GTIN (EAN)	4050118183870	
数量	1 ST	
类型	SAI-TMC-PD	版本
	SAI-TMC-PD 1381700000	版本 压接工具部件, 4锯齿夹