

**CRIMPER 6/5 Z GER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



用于带及不带塑料套的管状端头的压接钳

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

**通用订货数据**

版本	工具, 0.25mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , 梯形夹
订货号	<a href="#">2676290000</a>
类型	CRIMPER 6/5 Z GER
GTIN (EAN)	4050118741681
数量	1 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2026-02-28T00:00:00+01:00

**CRIMPER 6/5 Z GER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****尺寸和重量**

深	30 mm
高度	78 mm
宽度	200 mm
净重	419.7 g

深度 (英寸)	1.1811 inch
高度 (英寸)	3.0709 inch
宽度 (英寸)	7.874 inch

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

**PW6 技术数据**

类型	机械的, 压模不可拆卸
----	-------------

**压接工具数据**

管状端头 最大横截面 Crimpart/-profil	6 mm <sup>2</sup> 梯形夹	管状端头 最小横截面 压接外形 5	0.25 mm <sup>2</sup> 6 mm <sup>2</sup>
--------------------------------	--------------------------	----------------------	---

**触点描述**

插针类型	带/不带塑料套圈的管状端头	压接范围, 最大	6 mm <sup>2</sup>
最小压接面积	0.25 mm <sup>2</sup>		

**分类**

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		