

CRIMPER 4U Z GER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



用于带及不带塑料套的管状端头的压接钳

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

通用订货数据

版本	工具, 0.5mm², 4mm², 梯形
订货号	2676320000
类型	CRIMPER 4U Z GER
GTIN (EAN)	4050118742213
数量	1 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2026-02-28T00:00:00+01:00

CRIMPER 4U Z GER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

深	30 mm	深度 (英寸)	1.1811 inch
高度	78 mm	高度 (英寸)	3.0709 inch
宽度	200 mm	宽度 (英寸)	7.874 inch
净重	16.92 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

PW6 技术数据

类型	机械的, 压模不可拆卸
----	-------------

压接工具数据

管状端头 最大横截面	4 mm ²	Crimpart/-profil	梯形
------------	-------------------	------------------	----

触点描述

插针类型	带/不带塑料套圈的管状端头	压接范围, 最大	4 mm ²
最小压接面积	0.5 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		