

CMA-81-2000-5A-10VA-1


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



插接式电流互感器

插接式电流互感器可用于需要测量和处理高达 5000 A 电流的任何情况。我们的插接式电流互感器提供 1 A 或 5 A 的二次侧电流。魏德米勒还提供紧凑型低功耗电流互感器，用于将最高 600 A 的电流转换为最高 333 mV 的电压。

通用订货数据

版本	初级电流: 2000 A, 最大次级电流: 5 A, 负载: 10 VA, 精度等级: 1, 已关闭电流互感器
订货号	2680180000
类型	CMA-81-2000-5A-10VA-1
GTIN (EAN)	4050118696530
数量	1 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2025-04-08T00:00:00+02:00
厂商	MBS AG

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	52 mm	深度 (英寸)	2.0472 inch
宽度	120 mm	宽度 (英寸)	4.7244 inch
长度	134 mm	长度 (英寸)	5.2756 inch
净重	639 g		

温度

存储温度	工作温度
------	------

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

带电导线的尺寸

导线类型	仅绝缘导体	圆导线	54.00 mm
导轨	80 x 10 mm, 60 x 30 mm	安装位置	室内使用

技术特性

防护等级	IP20	绝缘等级	E
额定持续热电流 I _{thermal}	1.2 x I _{nom}	标称频率	50 Hz

电气特性

精度等级	1	次级电流	0...5 A
负载	10 VA	初级电流	2000 A

绝缘参数

标准	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	精度等级	1
----	--------------------------------------	------	---

分类

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

CMA-81-2000-5A-10VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

