

## CMA-101-2500-5A-10VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## 插接式电流互感器

插接式电流互感器可用于需要测量和处理高达 5000 A 电流的任何情况。我们的插接式电流互感器提供 1 A 或 5 A 的二次侧电流。魏德米勒还提供紧凑型低功耗电流互感器，用于将最高 600 A 的电流转换为最高 333 mV 的电压。

## 通用订货数据

|            |  |
|------------|--|
| 版本         | 初级电流: 2500 A, 最大次级电流: 5 A, 负载: 10 VA,<br>精度等级: 1, 已关闭电流互感器 |
| 订货号        | <a href="#">2680190000</a>                                 |
| 类型         | CMA-101-2500-5A-10VA-1                                     |
| GTIN (EAN) | 4050118696516  |
| 数量         | 1 items  |
| 厂商         | MBS AG   |

## CMA-101-2500-5A-10VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| RoHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |        |         |             |
|----|--------|---------|-------------|
| 长度 | 147 mm | 长度 (英寸) | 5.7874 inch |
| 净重 | 660 g  |         |             |

## 温度

|      |      |
|------|------|
| 存储温度 | 工作温度 |
|------|------|

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 符合要求                       |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 带电导线的尺寸

|      |                         |      |          |
|------|-------------------------|------|----------|
| 导线类型 | 仅绝缘导体                   | 圆导线  | 70.00 mm |
| 导轨   | 100 x 10 mm, 80 x 30 mm | 安装位置 | 室内使用     |

## 技术特性

|      |      |      |       |
|------|------|------|-------|
| 防护等级 | IP20 | 标称频率 | 50 Hz |
|------|------|------|-------|

## 电气特性

|      |       |      |         |
|------|-------|------|---------|
| 精度等级 | 1     | 次级电流 | 0...5 A |
| 负载   | 10 VA | 初级电流 | 2500 A  |

## 绝缘参数

|      |   |
|------|---|
| 精度等级 | 1 |
|------|---|

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002048    | ETIM 9.0    | EC002048    |
| ETIM 10.0   | EC002048    | ECLASS 14.0 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-21-09-02 |             |             |

**CMA-101-2500-5A-10VA-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸

