CMA-101-2500-5A-10VA-1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com











插接式电流互感器

插接式电流互感器可用于需要测量和处理高达 5000 A 电流的任何情况。我们的插接式电流互感器提供 1 A 或 5 A 的二次侧电流。魏德米勒还提供紧凑型低功耗电流互感器,用于将最高 600 A 的电流转换为最高 333 mV 的电压。

通用订货数据

| 版本 | 初级电流: 2500 A, 最大次级电流: 5 A, 负载: 10 VA, 精度等级: 1, 已关闭电流互感器 |
|------------|--|
| 订货号 | <u>2680190000</u> |
| 类型 | CMA-101-2500-5A-10VA-1 |
| GTIN (EAN) | 4050118696516 |
| 数量 | 1 items |
| 厂商 | MBS AG |





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

| 审批 | | | | |
|-------------|----------------------------|-------------|---------------------------|--|
| ROHS | 一致 | | | |
| 尺寸和重量 | | | | |
| 长度 | 147 mm | 长度 (英寸) | 5.7874 inch | |
| 争重 | 660 g | 以及(人 1) | 0.707 - 111011 | |
| 温度 | | | | |
| 字储温度 | | 工作温度 | | |
| 不保产品合规 | | | | |
| RoHS 合规状态 | ()()) 符合要求 | | | |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) | | | |
| 带电导线的尺寸 | <u>'</u> | | | |
| 导线类型 | | 圆导线 | 70.00 mm | |
| 导轨 | 100 x 10 mm, 80 x 30 mm | 安装位置 | 室内使用 | |
| 技术特性 | | | | |
| 防护等级 | IP20 | 标称频率 | 50 Hz | |
| 电气特性 | | | | |
| 精度等级 | 1 | 次级电流 | 05 A | |
| 负载 | 10 VA | 初级电流 | 2500 A | |
| 绝缘参数 | | | | |
| 情度等级 | 1 | | | |
| 分类 | 1 | | | |
| ETIM 6.0 | EC002048 | ETIM 7.0 | EC002048 | |
| ETIM 8.0 | EC002048 | ETIM 9.0 | EC002048 | |
| ETIM 10.0 | EC002048 | ECLASS 9.0 | 27-21-09-02 | |
| ECLASS 9.1 | 27-21-09-02 | ECLASS 10.0 | 27-21-09-02 | |
| ECLASS 11.0 | 27-21-09-02 | ECLASS 12.0 | 27-21-09-02 | |
| ECLASS 13.0 | 27-21-09-02 | ECLASS 14.0 | 27-21-09-02 | |
| ECLASS 15.0 | 27-21-09-02 | | | |

目录日期/图纸 2

CMA-101-2500-5A-10VA-1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸



