

CMA-51-1250-5A-5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

**插接式电流互感器**

插接式电流互感器可用于需要测量和处理高达 5000 A 电流的任何情况。我们的插接式电流互感器提供 1 A 或 5 A 的二次侧电流。魏德米勒还提供紧凑型低功耗电流互感器，用于将最高 600 A 的电流转换为最高 333 mV 的电压。

通用订货数据

版本	初级电流: 1250 A, 最大次级电流: 5 A, 负载: , 精度等级: , 已关闭电流互感器
订货号	2680220000
类型	CMA-51-1250-5A-5VA-0,5
GTIN (EAN)	4050118696561
数量	1 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2025-04-08T00:00:00+02:00
厂商	MBS AG

CMA-51-1250-5A-5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

RoHS	一致
------	----

尺寸和重量

净重	370 g
----	-------

温度

存储温度	工作温度
------	------

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

带电导线的尺寸

导线类型	仅绝缘导体	圆导线	43.00 mm
导轨	50 x 12 mm, 40 x 30 mm	安装位置	室内使用

技术特性

防护等级	IP20	额定持续热电流 I _{thermal}	1.2 x I _{nom}
标称频率	50 Hz		

电气特性

次级电流	0...5 A	初级电流	1250 A
------	---------	------	--------

分类

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02
ECLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02
ECLASS 11.0	27-21-09-02	ECLASS 12.0	27-21-09-02
ECLASS 13.0	27-21-09-02	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

CMA-51-1250-5A-5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

