### CMA-81-2000-5A-10VA-0,5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com













#### 插接式电流互感器

插接式电流互感器可用于需要测量和处理高达 5000 A 电流的任何情况。我们的插接式电流互感器提供 1 A 或 5 A 的二次侧电流。魏德米勒还提供紧凑型低功耗电流互感器,用于将最高 600 A 的电流转换为最高 333 mV 的电压。

#### 通用订货数据

版本	初级电流: 2000 A, 最大次级电流: 5 A, 负载: , 精度等级: , 已关闭电流互感器	
订货号	<u>2680240000</u>	
类型	CMA-81-2000-5A-10VA-0,5	
GTIN (EAN)	4050118696592	
数量	1 items	
交货状态	本产品即将停产。	
有效期	2025-04-08T00:00:00+02:00	
厂商	MBS AG	

## CMA-81-2000-5A-10VA-0,5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批				
ROHS	一致			
尺寸和重量				
	<u> </u>			
长度	134 mm	长度 (英寸)	5.2756 inch	
争重	570 g			
温度				
存储温度		工作温度		
环保产品合规				
T NO HI H 790				
RoHS 合规状态	符合要求			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
带电导线的尺寸				
导线类型	仅绝缘导体	圆导线	54.00 mm	
守线关 <u>望</u>	1X地域等件 60 x 30 mm, 80 x 10 mm			
<del>ज</del> न्म	00 X 30 Hilli, 00 X 10 Hilli	又农位直	主	
技术特性				
防护等级 防护等级	IP20	额定持续热电流 Ithermal	1.2 x lnom	
标称频率	50 Hz	HAZI 42XIII. GWII TETETHE		
—————————— 电气特性				
次级电流	05 A	初级电流	2000 A	
分类				
ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048	
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048	
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02	
ECLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02	
ECLASS 11.0	27-21-09-02	ECLASS 12.0	27-21-09-02	
ECLASS 13.0	27-21-09-02	ECLASS 14.0	27-21-09-02	
ECLASS 15.0	27-21-09-02			

## CMA-81-2000-5A-10VA-0,5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸



