

PAC-RX3I-SD25-V5-2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



插图类似

预制PAC电缆能在PLC和PLC接口之间形成电气和逻辑联接。这些电缆具有下列组成部分：

- 厂商的PLC接插件。
- 多芯 LIYY 或 LY YCY 电缆 (带屏蔽), 截面积为 0.14 mm² 或 0.25 mm²。
- 扁平电缆接头、SUB-D 或 RSV, 连接到接口。电缆经自动连通性和绝缘性测试, 保证性能。

通用订货数据

版本	预制电缆, PAC, 电缆 LiYCY, 0.25 mm ²
订货号	2680690020
类型	PAC-RX3I-SD25-V5-2M
GTIN (EAN)	4099986639768
数量	1 items

PAC-RX3I-SD25-V5-2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

RoHS	一致
------	----

尺寸和重量

净重	516 g
----	-------

温度

存储温度	-10...60 °C	工作温度	-10...50 °C
------	-------------	------	-------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
-----------	---------

RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d
------	--------------------------------------

通用参数

电缆长度	2 m
------	-----

电缆	电缆 LiYCY
----	----------

电缆外径	10.15 - 1 mm
------	--------------

导线压接面积	0.25 mm ²
--------	----------------------

基础材料	PVC
------	-----

接口联接器	SUB-D FEMALE 25P
-------	------------------

PLC 侧接联接器	GEFANUC IC694ACC311 20P
-----------	----------------------------

导线压接面积	0.25 mm ²
--------	----------------------

电气数据

最大总电流	3 A	每路允许的最大电流	1 A
-------	-----	-----------	-----

额定电压	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac	导线电阻	≤ 80 mΩ/m
------	-------------------	------	-----------

导线载流能力	300 pF/m	导线/屏蔽载流能力	300 pF/m
--------	----------	-----------	----------

分类

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
----------	----------	----------	----------

ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
-----------	----------	-------------	-------------

ECLASS 15.0	27-24-22-20
-------------	-------------