

**SAISP-4A-4/8-M12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



缆线长度往往各异。魏德米勒因此提供可定制的多种直插式接头与电缆的总成。

反向插座和插头，用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接，结实耐用，十分适合用于机械工程。M 12 接插件提供5种联接系统的方式

**通用订货数据**

版本	可现场安装的接插件, M12
订货号	<a href="#">2681480000</a>
类型	SAISP-4A-4/8-M12
GTIN (EAN)	4050118759358
数量	1 items

**SAISP-4A-4/8-M12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	<a href="#">UL 网站</a>
证书号 (cULus)	E307231

**尺寸和重量**

直径	19 mm	净重	19 g
----	-------	----	------

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**技术资料 可定制接插件**

回路数	4	编码	A 编码
插针镀层	Ni/Au	LED	不
联接类型	PUSH IN	外壳基本材料	PA 66
绝缘电阻	≥ 100 MΩ	最大电缆直径	8 mm
最小电缆直径	3 mm	最大压接面积	0.75 mm²
最小压接面积	0.14 mm²	额定电压	250 V
额定电流	4 A	防护等级	IP67
插拔次数	≥ 100	污染等级	3
端头类型	公头	屏蔽连接	否
螺纹环材料	锌压铸	外壳温度范围	-40 ... +85 °C

**PB47 USB /M12 I通用参数**

回路数	4	端口 1	M12
端口 2	PUSH IN	阻燃等级符合 UL 94	V-0
外壳基本材料	PA 66	联接螺纹	M12
插针镀层	Ni/Au	最小多股导线接线截面积	0.14 mm²
最大压接面积 软导线	0.75 mm²	导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端 0.08 mm²	头 DIN 46228/1, 最小
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端 0.5 mm²		单股导线的最小压接面积	0.14 mm²
头 DIN 46228/1, 最大		防护等级	IP67
单股导线最大截面	0.75 mm²		
插拔次数	≥ 100		

**标准**

连接器标准	IEC 61076-2-101	轨道车防火	DIN EN 45545-2
抗冲击和共振保护根据	EN 50155:2001, DIN EN 61373		

**分类**

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

**SAISP-4A-4/8-M12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**图纸**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**图纸**

**插针分配方案**

