

SAISP-5A-4/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



缆线长度往往各异。魏德米勒因此提供可定制的各种直插式接头与电缆的总成。

反向插座和插头，用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接，结实耐用，十分适合于机械工程。M12接插件提供5种联接系统的方式

通用订货数据

版本	可现场安装的接插件, M12
订货号	2681560000
类型	SAISP-5A-4/8-M12
GTIN (EAN)	4050118759730
数量	1 items

SAISP-5A-4/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致
UL File Number Search [UL 网站](#)
证书号 (cULus) E307231

尺寸和重量

净重 19 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

技术资料 可定制接插件

回路数	5	编码	A 编码
插针镀层	Ni/Au	联接类型	PUSH IN
外壳基本材料	PA 66	绝缘电阻	≥ 100 MΩ
最大电缆直径	8 mm	最小电缆直径	3 mm
最大压接面积	0.75 mm ²	最小压接面积	0.14 mm ²
额定电压	60 V	额定电流	4 A
防护等级	IP67	污染等级	3
端头类型	公头	屏蔽连接	否
螺纹环材料	锌压铸	外壳温度范围	-40 ... +85 °C

PB47 USB /M12 I通用参数

回路数	5	端口 1	M12
端口 2	PUSH IN	外壳基本材料	PA 66
联接螺纹	M12	插针镀层	Ni/Au
防护等级	IP67		

标准

轨道车防火	DIN EN 45545-2	抗冲击和抗振保护根据	EN 50155:2001, DIN EN 61373
-------	----------------	------------	-----------------------------

分类

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		


SAISP-5A-4/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

图纸



插针分配方案

