

## SAISP-M-5A-4/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片



缆线长度往往各异。魏德米勒因此提供可定制的各种直插式接头与电缆的总成。

反向插座和插头，用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接，结实耐用，十分适合于机械工程。M12接插件提供5种联接系统的方式

## 通用订货数据

版本	可现场安装的接插件, M12
订货号	<a href="#">2681600000</a>
类型	SAISP-M-5A-4/8-M12
GTIN (EAN)	4050118759778
数量	1 items

## SAISP-M-5A-4/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS 一致  
UL File Number Search [UL 网站](#)  
证书号 (cULus) E307231

## 尺寸和重量

净重 32.56 g

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 技术资料 可定制接插件

回路数	5	编码	A 编码
插针镀层	Ni/Au	联接类型	PUSH IN
外壳基本材料	PA 66	绝缘电阻	≥ 100 MΩ
最大电缆直径	8 mm	最小电缆直径	4 mm
最大压接面积	0.75 mm <sup>2</sup>	最小压接面积	0.14 mm <sup>2</sup>
额定电压	60 V	额定电流	4 A
防护等级	IP67	污染等级	3
端头类型	公头	屏蔽连接	是
螺纹环材料	锌压铸	外壳温度范围	-40 ... +85 °C

## PB47 USB /M12 I通用参数

回路数	5	端口 1	M12
端口 2	PUSH IN	外壳基本材料	PA 66
联接螺纹	M12	插针镀层	Ni/Au
防护等级	IP67		

## 标准


轨道车防火	DIN EN 45545-2	抗冲击和抗振保护根据	EN 50155:2001, DIN EN 61373
-------	----------------	------------	-----------------------------

## 分类

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

图纸

图纸



插针分配方案

