

TOOL CHEST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒工具箱为您的移动式生产工作站提供基础，可以灵活扩展来适应您的流程。空间效率、功能性和优化的人体工学特性是魏德米勒这一产品系列的显著特征。

通用订货数据

订货号	2683640000
类型	TOOL CHEST
GTIN (EAN)	4050118701579
数量	1 items

技术数据

尺寸和重量

深	525 mm	深度 (英寸)	20.6693 inch
高度	928 mm	高度 (英寸)	36.5354 inch
宽度	894 mm	宽度 (英寸)	35.1968 inch
净重	70000 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述	工具箱, 空
------	--------

工具箱

说明	抽屉高度 : 2 x 75 mm / 2 x 100 mm / 1 x 150 mm / 1 x 200 mm	旋转脚轮数量	2
配备车轮锁定	是	立式滚轮数量	2
轮直径	100 mm	每个抽屉的承载容量	40 kg
锁定类型	双侧锁定机制	抽屉内部尺寸	600 mm x 447 mm
抽屉数量	6	总承载容量	400 kg
轮胎设计	固态橡胶轮胎		

分类

ETIM 8.0	EC011808	ETIM 9.0	EC011808
ETIM 10.0	EC011808	ECLASS 14.0	21-07-03-08
ECLASS 15.0	21-07-03-08		



附件

附件




选配附件用于工具箱的自选设定。

通用订货数据

类型	TC LORW	版本
订货号	2683650000	
GTIN (EAN)	4050118701586	
数量	1 ST	
类型	TC BHLE	版本
订货号	2683660000	
GTIN (EAN)	4050118701593	
数量	1 ST	
类型	TC ZUAL	版本
订货号	2683670000	
GTIN (EAN)	4050118701807	
数量	1 ST	
类型	TC PRHA	版本
订货号	2683680000	
GTIN (EAN)	4050118701821	
数量	1 ST	
类型	TC SDHA	版本
订货号	2683690000	
GTIN (EAN)	4050118701814	
数量	1 ST	
类型	TC ABFBH	版本
订货号	2683700000	
GTIN (EAN)	4050118701869	
数量	1 ST	
类型	TC TFTHA	版本
订货号	2683710000	
GTIN (EAN)	4050118701845	
数量	1 ST	

已配备



受到 5S 和精益管理方法的启迪，魏德米勒泡沫嵌体确保高效、整洁的工作环境。设计采用模块化原则，具备众多优势，可以根据个别的要求进行选择。

通用订货数据

类型	TC INL BIG 1	版本
订货号	2683720000	
GTIN (EAN)	4050118701838	
数量	1 ST	
类型	TC INL THIRD 1	版本
订货号	2683740000	
GTIN (EAN)	4050118701890	
数量	1 ST	
类型	TC INL THIRD 2	版本
订货号	2683760000	
GTIN (EAN)	4050118701883	
数量	1 ST	
类型	TC INL THIRD 3	版本
订货号	2683780000	
GTIN (EAN)	4050118701913	
数量	1 ST	
类型	TC INL THIRD 4	版本
订货号	2683800000	
GTIN (EAN)	4050118701920	
数量	1 ST	
类型	TC INL THIRD 5	版本
订货号	2683820000	
GTIN (EAN)	4050118701982	
数量	1 ST	
类型	TC INL THIRD 6	版本
订货号	2683840000	
GTIN (EAN)	4050118701951	
数量	1 ST	
类型	TC INL THIRD 7	版本
订货号	2683860000	
GTIN (EAN)	4050118701975	
数量	1 ST	
类型	TC INL THIRD 8	版本
订货号	2683880000	
GTIN (EAN)	4050118702002	
数量	1 ST	
类型	TC INL THIRD 9	版本
订货号	2683900000	
GTIN (EAN)	4050118703191	
数量	1 ST	
类型	TC INL THIRD 10	版本
订货号	2929300000	
GTIN (EAN)	4099986664081	
数量	1 ST	
类型	TC INL THIRD 11	版本
订货号	2929310000	
GTIN (EAN)	4099986664098	
数量	1 ST	
类型	TC INL THIRD 12	版本
订货号	2929320000	
GTIN (EAN)	4099986664203	
数量	1 ST	

TOOL CHEST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	TC INL THIRD 13	版本
订货号	2929330000	
GTIN (EAN)	4099986664210	
数量	1 ST	

空



受到 5S 和精益管理方法的启迪，魏德米勒泡沫嵌体确保高效、整洁的工作环境。设计采用模块化原则，具备众多优势，可以根据个别的要求进行选择。

通用订货数据

类型	TC INL BIG 1 EMPTY	版本
订货号	2683730000	
GTIN (EAN)	4050118701852	
数量	1 ST	
类型	TC INL THIRD 1 EMPTY	版本
订货号	2683750000	
GTIN (EAN)	4050118701876	
数量	1 ST	
类型	TC INL THIRD 2 EMPTY	版本
订货号	2683770000	
GTIN (EAN)	4050118703702	
数量	1 ST	
类型	TC INL THIRD 3 EMPTY	版本
订货号	2683790000	
GTIN (EAN)	4050118701944	
数量	1 ST	
类型	TC INL THIRD 4 EMPTY	版本
订货号	2683810000	
GTIN (EAN)	4050118701937	
数量	1 ST	
类型	TC INL THIRD 5 EMPTY	版本
订货号	2683830000	
GTIN (EAN)	4050118701968	
数量	1 ST	
类型	TC INL THIRD 6 EMPTY	版本
订货号	2683850000	
GTIN (EAN)	4050118701906	
数量	1 ST	
类型	TC INL THIRD 7 EMPTY	版本
订货号	2683870000	
GTIN (EAN)	4050118701999	
数量	1 ST	

TOOL CHEST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	TC INL THIRD 8 EMPTY	版本
订货号	2683890000	
GTIN (EAN)	4050118702019	
数量	1 ST	
类型	TC INL THIRD 9 EMPTY	版本
订货号	2683910000	
GTIN (EAN)	4050118702026	
数量	1 ST	
类型	TC INL THIRD 10 EMPTY	版本
订货号	2941280000	
GTIN (EAN)	4099986709713	
数量	1 ST	
类型	TC INL THIRD 11 EMPTY	版本
订货号	2941290000	
GTIN (EAN)	4099986709720	
数量	1 ST	
类型	TC INL THIRD 12 EMPTY	版本
订货号	2941310000	
GTIN (EAN)	4099986709737	
数量	1 ST	
类型	TC INL THIRD 13 EMPTY	版本
订货号	2941320000	
GTIN (EAN)	4099986709744	
数量	1 ST	
类型	TC INL THIRD 1 FIELD EM...	版本
订货号	2683940000	
GTIN (EAN)	4050118702033	
数量	1 ST	
类型	TC INL THIRD 2 FIELDS E...	版本
订货号	2683950000	
GTIN (EAN)	4050118702064	
数量	1 ST	
类型	TC INL THIRD 3 FIELDS E...	版本
订货号	2683960000	
GTIN (EAN)	4050118702071	
数量	1 ST	