

## TC INL THIRD 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



受到 5S 和精益管理方法的启迪，魏德米勒泡沫嵌体确保高效、整洁的工作环境。设计采用模块化原则，具备众多优势，可以根据个别的要求进行选择。

## 通用订货数据

订货号	2683780000
类型	<a href="#">TC INL THIRD 3</a>
GTIN (EAN)	4050118701913
数量	1 items

## TC INL THIRD 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 尺寸和重量

深	50 mm	深度 (英寸)	1.9685 inch
高度	446 mm	高度 (英寸)	17.559 inch
宽度	200 mm	宽度 (英寸)	7.874 inch
净重	1729 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

## PW6 技术数据

物品描述	泡沫嵌体 50 mm <sup>2</sup>
------	-------------------------

## 工具箱

组装零件	使用工具
------	------

## 分类

ETIM 8.0	ECO11819	ETIM 9.0	ECO11819
ETIM 10.0	ECO11819	ECLASS 14.0	21-07-04-12
ECLASS 15.0	21-07-04-12		

## TC INL THIRD 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 切断工具



用于外径最大 8 mm、12 mm、14 mm 和 22 mm 的导线的切割工具。特殊的刀片几何形状允许以最小体力对铜和铝导线进行无挤压切割。根据 EN/IEC 60900 标准，切割工具 (KT 8 至 KT 22) 还配备通过 VDE 和 GS 测试的保护绝缘层，电压最高可达 1,000 V。

## 通用订货数据

类型	KT 22	版本
订货号	<a href="#">1157830000</a>	断线工具, 单手操作式切割工具
GTIN (EAN)	4032248945528	
数量	1 ST	

## Crimping tools



用于带及不带塑料套的管状端头的压接钳  
 • 自锁机构保证了压接的质量  
 • 操作失误时可以解除自锁

## 通用订货数据

类型	PZ 50	版本
订货号	<a href="#">9006450000</a>	压接工具, 管状端头压接工具, 25mm <sup>2</sup> , 50mm <sup>2</sup> , 锯齿状压接
GTIN (EAN)	4008190095796	
数量	1 ST	

## 工具



用于PVC绝缘电缆的剥线工具

## 通用订货数据

类型	AM 25	版本
订货号	<a href="#">9001540000</a>	工具, 剥线工具
GTIN (EAN)	4008190138271	
数量	1 ST	

## TC INL THIRD 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 附件

类型	AM 35	版本
订货号	<a href="#">9001080000</a>	工具, 剥线工具
GTIN (EAN)	4008190208011	
数量	1 ST	