


TC INL THIRD 7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



受到 5S 和精益管理方法的启迪，魏德米勒泡沫嵌体确保高效、整洁的工作环境。设计采用模块化原则，具备众多优势，可以根据个别的要求进行选择。

通用订货数据

订货号	2683860000
类型	TC INL THIRD 7
GTIN (EAN)	4050118701975
数量	1 items

TC INL THIRD 7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	50 mm	深度 (英寸)	1.9685 inch
高度	446 mm	高度 (英寸)	17.559 inch
宽度	200 mm	宽度 (英寸)	7.874 inch
净重	528 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知) 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

PW6 技术数据

物品描述 泡沫嵌体, 测试仪

工具箱

组装零件 使用工具

分类

ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819	ECLASS 14.0	21-07-04-12
ECLASS 15.0	21-07-04-12		

TC INL THIRD 7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

非接触式磁场测试仪



- 相距 4 mm 即给出反应
- 用于测试电磁阀、继电器、线圈和接触器的运行
- 所有磁场均可测试
- 提供视觉和声学指示
- 包含手电筒功能

通用订货数据

类型	VT M	版本
订货号	2436680000	测试工具, 无触点磁场检验仪
GTIN (EAN)	4050118450019	
数量	1 ST	

非接触式电压测试仪



- 从4毫米的距离开始作用
- 电容法无需电流
- 即使只有几毫米的公差也可识别肉眼不可见的电缆裂纹
- 识别插座、电缆卷筒、配电器等上的带电导体
- 显示：视觉或视觉和声音
- VT LCL 包括手电筒功能

通用订货数据

类型	VT LCL	版本
订货号	2436670000	测试工具, 电缆检测仪
GTIN (EAN)	4050118450033	
数量	1 ST	

带LED显示



电压测试仪的主要任务是确定无电压。2 回路电压检测仪是唯一许可的检测仪器，可以满足劳动保护法的要求。

- 带 LCD 显示器
- 依据 VDE 标准
- 较高的峰值耐压强度
- 用于正确测试仪的任何应用范围

通用订货数据

类型	VT DIGI PRO	版本
订货号	9918870000	测试工具, 二极电压检测仪
GTIN (EAN)	4032248405756	
数量	1 ST	