



使用魏德米勒的接线模块, 无需占用有限的空间进行缆线库存也能修复或更换故障电缆。

通用订货数据

| | |
|------------|---------------------------------------|
| 版本 | Connecting module, IP68 (50 m / 24 h) |
| 订货号 | 2685560000 |
| 类型 | IE-CCM-3P-8.5 |
| GTIN (EAN) | 4050118695311 |
| 数量 | 1 items |

IE-CCM-3P-8.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

cURus 证书号

E486077

尺寸和重量

净重

35 g

温度

存储温度

工作温度

-40 °C...105 °C

安装温度

环保产品合规

RoHS 合规状态

符合要求

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PB47 USB /M12 I通用参数

回路数

3

颜色编码

黑色

外壳基本材料

尼龙, 玻璃纤维, UL 认证

触点材料

黄铜, 镀镍

插针镀层

镀镍铜锌合金

最小多股导线接线截面积

0.75 mm²

最大压接面积 软导线

3.5 mm²

连接导线截面积, 软导线

0.75...3.5 mm²

防护等级

IP68 (50 m / 24 h)

通用标准

cURus 证书号

E486077

电气特性

额定电压

600 V

额定电流

20 A

分类

ETIM 8.0

EC001059

ETIM 9.0

EC001059

ETIM 10.0

EC001059


ECLASS 14.0

27-40-02-12

ECLASS 15.0

27-40-02-12

尺寸图



安装开孔

