

IE-CCM-5P-8.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



使用魏德米勒的接线模块，无需占用有限的空间进行缆线库存也能修复或更换故障电缆。

通用订货数据

版本	连接模块, 螺钉, IP68 (50 m / 24 h)
订货号	2685570000
类型	IE-CCM-5P-8.5
GTIN (EAN)	4050118695328
数量	1 items

IE-CCM-5P-8.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

cURus 证书号

E486077

尺寸和重量

净重

35 g

温度

存储温度

工作温度

-40 °C...105 °C

安装温度

环保产品合规

RoHS 合规状态

符合要求

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PB47 USB /M12 I通用参数

回路数	5	端口 1	螺钉
端口 2	螺钉	物品描述	连接模块
颜色编码	黑色	外壳基本材料	尼龙, 玻璃纤维, UL 认证
触点材料	黄铜, 镀镍	插针镀层	镀镍铜锌合金
连接导线截面积, 硬导线 (AWG)	AWG 18...AWG 14	单股导线的最小压接面积 (AWG)	AWG 18
单股导线的最大压接面积 (AWG)	AWG 14	最小多股导线接线截面积	0.75 mm ²
最大压接面积 软导线	2.5 mm ²	连接导线截面积, 软导线	0.75...2.5 mm ²
最小护套直径	6.5 mm	最大护套直径	8.5 mm
触点固定器材料	Nylon + Glass fibre, UL Recognized	防护等级	IP68 (50 m / 24 h)
联接模块的最小拧紧力矩	0.2 Nm	联接模块的最大拧紧力矩	0.44 Nm
拧紧压盖螺母的最小拧紧力矩	0.78 Nm	压盖螺母最大拧紧力矩	0.98 Nm
压盖管的最小拧紧力矩	0.78 Nm	拧紧压盖管的最大拧紧力矩	0.98 Nm

通用标准

cURus 证书号

E486077

电气特性

额定电压	600 V	额定电流	8 A
------	-------	------	-----

分类

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		


IE-CCM-5P-8.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

尺寸图



安装开孔

