

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





FieldPower® 外壳结实耐用,符合UL标准5VA最高阻燃等级要求。

- "TS 35 PT6"安装导轨模块和PT6触点单元易于安装。
- 铰链密封垫允许使用预装配电缆。
- 高顶盖型号方便安装组件。请查阅"附件",获知电缆密封垫详情。

### 通用订货数据

版本	FieldPower® 接线盒, 181 mm, 104 mm, 44 mm, IP65, 处于完整状态, 玻璃纤维增强聚碳酸酯, 黑色
订货号	<u>2689800000</u>
类型	BG GHDE FUSE PT6
GTIN (EAN)	4050118703108
数量	10 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批				
ROHS	一致			
尺寸和重量				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	44 mm	深度 (英寸)	1.7323 inch	
<del>//、</del> 高度	181 mm		7.126 inch	
30 <u>2                                    </u>	104 mm		4.0945 inch	
争重	208 g	<u> </u>		
温度				
存储温度	-40 °C85 °C	工作温度	-40 °C85 °C	
环保产品合规			, and the second	
RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3			
SCIP	210f646e-64fd-46de-9a7c-8dff222ea2cb			
通用参数				
外壳材料	玻璃纤维增强聚碳酸酯		 无	
<u>新色编码</u> 颜色编码	黑色			
照燃等级符合 UL 94	5VA	螺钉扭矩	2 Nm	
顶盖附件	TX20 螺丝	安装指导	含盖子螺钉	
分类				
ETIMA C.O.	F0000001	FTIM 7 O	FC0000C1	
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC000261	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC000261	
	EC000261		EC000261	
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01	
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01	
ECLASS 11.0	27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01	
EOL A CC 4 O O		FOLACO 44.0	07.40.04.04	
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-18-01-01 27-18-01-01	ECLASS 14.0	27-18-01-01	

# 数据信息页

## **BG GHDE FUSE PT6**




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

## 钻孔图





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### **DMS PRO**



魏德米勒扭矩螺丝刀设计符合人体工程学,在各种工作条 件下均可单手操作。它确保了在所有安装方向上都能省力 地工作。此外它还配备自动扭矩限值和高重复精确度。

#### 通用订货数据


类型 DMS PRO 订货号 1479120000 GTIN (EAN) 4050118287011

Mounting tool

版本

数量

#### 刀头 E6.3- Torx®



其采用的优质原材料使这些钻头均可以达到远远高于以下 相关 DIN 标准中规定的任何扭矩:

- DIN 5261 标准,适用于 PH/PZ 钻头;
- DIN 5263 标准, 适用于开槽钻头;
- Camcar 标准, 适用于 TORX 钻头这意味着它们在大扭矩 条件下具有长久的使用寿命,因此是标准情况下的理想之 选。

### 其优点包括:

- 适用于所有类型的螺钉。它们具有 59-61 HRC 的优异硬 度值,因此既适用于手动工具,也适用于电动工具。
- 拥有良好耐磨性,因此预期使用寿命长。
- 与所有 DIN 螺钉都能最佳配合,这意味着磨损显著减 少,同时扭矩以最佳效果传递。
- 其制造符合相关 ISO 标准的专业质量要求,确保始终如 一的出色品质。

### 通用订货数据

类型 BIT E6,3 T20 X 70 2749010000 订货号 4050118895308 GTIN (EAN) 数量

版本 螺丝刀配件

5 ST

编制日期 10.11.2025 10:01:32 MEZ

4 目录日期 / 图纸



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

### 尺寸 1



FieldPower® 外壳结实耐用,符合UL标准5VA最高阻燃等级要求。

- "TS 35 PT6"安装导轨模块和PT6触点单元易于安装。
- 铰链密封垫允许使用预装配电缆。
- 高顶盖型号方便安装组件。请查阅"附件",获知电缆密封垫详情。

### 通用订货数据

 类型
 GH PT6
 版本

 订货号
 1070140000
 FieldPower® 接线盒, 181 mm, 104 mm, 42 mm, IP65, 处于完整状态,

 GTIN (EAN)
 4032248825813
 玻璃纤维增强聚碳酸酯, 黑色

 数量
 10 ST