

ZQV 95/120N/3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 192 A, 回路数: 3, 间距 P（单位：mm）：25.00, 绝缘: 是, 宽度: 23.1 mm |
| 订货号 | 2694260000 |
| 类型 | ZQV 95/120N/3 |
| GTIN (EAN) | 4064675266570 |
| 数量 | 10 items |

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|----------|---------|-------------|
| 宽度 | 23.1 mm | 宽度 (英寸) | 0.9094 inch |
| 净重 | 100.05 g | | |

温度

| | | | |
|----------|-----------------|----------|---------------|
| 存储温度 | -25 °C...55 °C | 环境温度 | -5 °C...40 °C |
| 工作温度 | -60 °C...130 °C | 最小持续工作温度 | -60 °C |
| 最大持续工作温度 | 130 °C | | |

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

其它技术参数

| | | | |
|------|------|-----|---|
| 固定类型 | 已插入的 | 防爆版 | 不 |
| 安装方式 | 插入的 | | |

大小

间距 P (单位 : mm) 25.00 mm

材料参数

| | | | |
|--------------|-------|------|----|
| 基础材料 | Wemid | 颜色编码 | 橙色 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 | | |

系统特征值

类型 横联

通用的

回路数 3

额定数据

| | | | |
|------|-------|------|-------|
| 额定电压 | 400 V | 额定电流 | 192 A |
|------|-------|------|-------|

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 10.0 | EC000489 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 | | |

