

IE-USB-A-A-1.0M-ML

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



预装 IE-导线

通用订货数据

版本	USB 电缆, USB A, 带机械锁定, USB A, 带机械锁定, PVC, 1 m
订货号	2695980010
类型	IE-USB-A-A-1.0M-ML
GTIN (EAN)	4050118702828
数量	1 items

IE-USB-A-A-1.0M-ML

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

长度	1 m	长度 (英寸)	39.3701 inch
净重	42 g		

温度

存储温度	工作温度	0 °C...80 °C
安装温度		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

电缆技术参数

护套颜色	黑色
------	----

基本技术信息

插针镀层	镍, 镀金
------	-------

右插头

插头, 右	USB A, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 带机械锁定, 塑料, 带屏蔽
-------	---

左插头

插头, 左	USB A, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 带机械锁定, 塑料, 带屏蔽
-------	---

电缆结构

护套直径	4.5 mm	护套颜色	黑色
截面积	2*AWG28 + 2*AWG24	最大护套直径	4.7 mm
最小护套直径	4.3 mm	护套材料	PVC

分类

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		

IE-USB-A-A-1.0M-ML

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

Dimensional drawing



产品优势

