

IE-TMC-PX1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



魏德米勒提供一系列用于传感器-执行器电缆接线的工具及附件。

通用订货数据

版本	工具, 压接工具部件
订货号	<a href="#">2696260000</a>
类型	IE-TMC-PX1
GTIN (EAN)	4064675015796
数量	1 items

## IE-TMC-PX1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	23.75 mm	深度 (英寸)	0.935 inch
长度	23.6 mm	长度 (英寸)	0.9291 inch
净重	22 g		

## 温度

安装温度

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## PW6 技术数据

类型	用于压接工具, 针接插件
----	--------------

## 压接工具数据

Crimpart/-profil	4锯齿夹	可调 AWG 压接范围	AWG 20, AWG 22, AWG 24, AWG 26
------------------	------	-------------	--------------------------------

## 触点描述

插针类型	车削式插针	导线最大压接面积, AWG	AWG 22
导线最小压接面积, AWG	AWG 26		

## 分类

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

M12X 压接触点

M12X 的精密加工压接触点



通用订货数据

类型	IE-PIC-M12X-P-22/26	版本	
订货号	<a href="#">2664880000</a>	触点, 不带, 插针	
GTIN (EAN)	4050118765342		
数量	100 ST		