

IE-TMC-PX2

与插图相似



魏德米勒提供一系列用于传感器-执行器电缆接线的工具及附件。

通用订货数据

版本	工具, 压接工具部件
订货号	2696270000
类型	IE-TMC-PX2
GTIN (EAN)	4064675015918
数量	1 items

IE-TMC-PX2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

RoHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	23.75 mm	深度 (英寸)	0.935 inch
长度	23.6 mm	长度 (英寸)	0.9291 inch
净重	22 g		

温度

安装温度

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

类型	用于压接工具, 插座
----	------------

压接工具数据

Crimpart/-profil	4锯齿夹	可调 AWG 压接范围	AWG 20, AWG 22, AWG 24, AWG 26
------------------	------	-------------	--------------------------------

触点描述

插针类型	车削式插针	导线最大压接面积, AWG	AWG 22
导线最小压接面积, AWG	AWG 26		

分类

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

IE-TMC-PX2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

M12X 压接触点

M12X 的精密加工压接触点



通用订货数据

类型	IE-PIC-M12X-S-22/26	版本
订货号	2673440000	触点, 不带, 插座
GTIN (EAN)	4050118765359	
数量	100 ST	