


SAKTR 4N STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 版本         | 开关测试型端子, 螺钉联接, 灰色, 4 mm², 20 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1 |
| 订货号        | <a href="#">2696880000</a>                             |
| 类型         | SAKTR 4N STB                                           |
| GTIN (EAN) | 4050118894066                                          |
| 数量         | 100 items                                              |
| 本地产品       | 仅在特定国家有售                                               |

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| ROHS                  | 一致                    |
| UL File Number Search | <a href="#">UL 网站</a> |
| cURus 证书号             | E60693                |

## 通用订货数据

|      |          |
|------|----------|
| 本地产品 | 仅在特定国家有售 |
|------|----------|

## 尺寸和重量

|               |             |         |             |
|---------------|-------------|---------|-------------|
| 深             | 42.5 mm     | 深度 (英寸) | 1.6732 inch |
| 深度 (含 DIN 导轨) | 42.5 mm     | 高度      | 44 mm       |
| 高度 (英寸)       | 1.7323 inch | 宽度      | 6.1 mm      |
| 宽度 (英寸)       | 0.2402 inch | 净重      | 8.01 g      |

## 温度

|          |                |          |                |
|----------|----------------|----------|----------------|
| 存储温度     | -25 °C...55 °C | 环境温度     | -50 °C...75 °C |
| 最小持续工作温度 | -50 °C         | 最大持续工作温度 | 120 °C         |

## 环保产品合规

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态        | 合规, 有例外                              |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c                                   |
| REACH SVHC       | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP             | 999cd67e-471e-4085-8dba-1342fcea86de |

## 其它技术参数

|      |         |
|------|---------|
| 安装方式 | 直接卡在导轨上 |
|------|---------|

## 可压接导线 (其它联接)

|             |      |
|-------------|------|
| 其他联接方式的接口类型 | 螺钉联接 |
|-------------|------|

## 可压接导线 (额定联接)

|                                       |                     |                                       |                   |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 测量规 按照 60 947-1 标准                    | A4                  | 导线最大压接面积 AWG                          | AWG 10            |
| 连接方向                                  | 水平进线                | 最大拧紧力矩                                | 0.7 Nm            |
| 最小拧紧力矩                                | 0.5 Nm              | 剥线长度                                  | 10 mm             |
| 联接类型 2                                | 螺钉联接                | 联接类型                                  | 螺钉联接              |
| 联接点数量                                 | 2                   | 压接范围, 最大                              | 6 mm <sup>2</sup> |
| 压接范围, 最小                              | 0.5 mm <sup>2</sup> | 压接螺钉                                  | M 3               |
| 导线最小压接面积 AWG                          | AWG 20              | 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最大 | 4 mm <sup>2</sup> |
| 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最小 | 0.5 mm <sup>2</sup> | 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最大 | 4 mm <sup>2</sup> |
| 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最小 | 0.5 mm <sup>2</sup> | 最大压接面积 软导线                            | 4 mm <sup>2</sup> |
| 最小多股导线接线截面积                           | 0.5 mm <sup>2</sup> | 接线截面积, 多股线, 最大                        | 4 mm <sup>2</sup> |

## SAKTR 4N STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

|                    |                     |                    |                     |
|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 接线截面积, 多股线, 最小     | 0.5 mm <sup>2</sup> | 导线连接截面积, 单股硬导线, 最大 | 6 mm <sup>2</sup>   |
| 导线连接截面积, 单股硬导线, 最小 | 0.5 mm <sup>2</sup> | 接线截面积, 多股细导线, 最小   | 0.5 mm <sup>2</sup> |

## 材料参数

|              |         |      |    |
|--------------|---------|------|----|
| 基础材料         | PA 66/6 | 颜色编码 | 灰色 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0     |      |    |

## 系统特征值

|         |   |         |       |
|---------|---|---------|-------|
| 必须的端板   | 是 | 电位数量    | 1     |
| 层数      | 1 | 每层压接点数量 | 2     |
| 层, 内部桥接 | 无 | 安装导轨已装备 | TS 35 |
| N功能     | 无 | PE 功能   | 无     |
| PEN功能   | 无 |         |       |

## 通用的

|              |        |              |        |
|--------------|--------|--------------|--------|
| 导线最大压接面积 AWG | AWG 10 | 导线最小压接面积 AWG | AWG 20 |
| 安装导轨已装备      | TS 35  |              |        |

## 额定数据

|                          |                   |        |       |
|--------------------------|-------------------|--------|-------|
| 额定横截面                    | 4 mm <sup>2</sup> | 额定电压   | 500 V |
| 额定直流电压                   | 500 V             | 额定电流   | 20 A  |
| 体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准 | 1 mΩ              | 额定浪涌电压 | 6 kV  |
| 污染等级                     | 3                 |        |       |

## 额定数据 (UL)

|                     |        |                     |        |
|---------------------|--------|---------------------|--------|
| 最大导线尺寸 工厂接线 (cURus) | 10 AWG | cURus 证书号           | E60693 |
| 最小导线尺寸 现场接线 (cURus) | 20 AWG | 最小导线尺寸 工厂接线 (cURus) | 20 AWG |
| 电压大小 C (cURus)      | 300 V  | 电流大小 C (cURus)      | 20 A   |
| 最大导线尺寸 现场接线 (cURus) | 10 AWG |                     |        |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000902    | ETIM 9.0    | EC000902    |
| ETIM 10.0   | EC000902    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-09 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-09 |             |             |


## SAKTR 4N STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

## 通用订货数据

|            |                            |                                       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 类型         | QB 75/6.2/15               | 版本                                    |
| 订货号        | <a href="#">0535200000</a> | 横联件（端子），螺钉固定的，灰色，27 A，回路数：75，间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4008190179168              | mm）：6.00，绝缘：无，宽度：0.8 mm               |
| 数量         | 10 ST                      |                                       |
| 类型         | QB 75/6.2/9/WI             | 版本                                    |
| 订货号        | <a href="#">0526400000</a> | 横联件（端子），螺钉固定的，灰色，27 A，回路数：75，间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4008190099923              | mm）：6.00，绝缘：无，宽度：0.8 mm               |
| 数量         | 10 ST                      |                                       |
| 类型         | ISPF QB75 SW               | 版本                                    |
| 订货号        | <a href="#">0526700000</a> | 隔离型材，塑料材质，黑色                          |
| GTIN (EAN) | 4008190093723              |                                       |
| 数量         | 10 ST                      |                                       |

## 附件

## 通用订货数据

|            |                            |                                            |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| 类型         | SAKAP 2.5-4                | 版本                                         |
| 订货号        | <a href="#">1129460000</a> | 端子用端板及隔板，灰色，高度：39 mm，宽度：1.5 mm，V-0，PA 66/6 |
| GTIN (EAN) | 4032248970643              |                                            |
| 数量         | 20 ST                      |                                            |
| 类型         | SAKAP 2.5-4 BL             | 版本                                         |
| 订货号        | <a href="#">1370210000</a> | 端子用端板及隔板，蓝色，高度：39 mm，宽度：1.5 mm，V-0，PA 66/6 |
| GTIN (EAN) | 4050118178616              |                                            |
| 数量         | 20 ST                      |                                            |
| 类型         | SAKTW 35                   | 版本                                         |
| 订货号        | <a href="#">2696960000</a> | 端子用端板及隔板，灰色，高度：55 mm，宽度：1.5 mm，V-0，PA 66/6 |
| GTIN (EAN) | 4050118861464              |                                            |
| 数量         | 20 ST                      |                                            |

## SAKTR 4N STB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 开槽螺丝刀



带圆形槽刀的一字螺丝刀, SD DIN 5265, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, 尖端为铬材料, SoftFinish 把手

## 通用订货数据


|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 类型         | SDS 0.6X3.5X100            | 版本                                                   |
| 订货号        | <a href="#">2749340000</a> | 螺丝刀, 刀片宽度(B): 3.5 mm, 刀片长度: 100 mm, 刀片厚度 (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118895568              |                                                      |
| 数量         | 1 ST                       |                                                      |

## 附件

## 通用订货数据

|            |                            |                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 类型         | SAKEW 35                   | 版本                                                |
| 订货号        | <a href="#">1129450000</a> | 端子用端板及隔板, 灰色, 高度: 50 mm, 宽度: 8.5 mm, V-0, PA 66/6 |
| GTIN (EAN) | 4032248970612              |                                                   |
| 数量         | 50 ST                      |                                                   |

## BLM



## 通用订货数据

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 类型         | BLM 5/6 TB                 | 版本                                                         |
| 订货号        | <a href="#">7760380691</a> | BLM, 端子标记, 5 x 6 mm, 间距 P (单位 : mm) : 6.00 Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 6944169819131              |                                                            |
| 数量         | 6000 ST                    |                                                            |

## 附件

## Plus



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## 通用订货数据

|            |                            |                                               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 类型         | DEK 5/6 PLUS MC NE WS      | 版本                                            |
| 订货号        | <a href="#">1011320000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 6 mm, 间距 P (单位: mm) : 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248717644              | Weidmueller, 白色                               |
| 数量         | 1000 ST                    |                                               |