# 数据信息页

## **FUCR 60-150V RT**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装,同时遵守所要求的规范

#### 通用订货数据

版本	用于直通型模块式端子的保险丝架, 黑色, 红色, 6.3 A, 可旋转, 可插入的, V-O, Wemid
订货号	<u>2697670000</u>
类型	FUCR 60-150V RT
GTIN (EAN)	4050118705423
数量	10 items
本地产品	仅在特定国家有售

## **FUCR 60-150V RT**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批			
ROHS	一致		
通用订货数据			
本地产品	仅在特定国家有售		
尺寸和重量			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	40.5 mm	 深度 (英寸)	1.5945 inch
<del></del> 高度	38 mm	高度 (英寸)	1.4961 inch
宽度	8 mm	宽度 (英寸)	0.315 inch
净重	6.64 g		
温度			
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C
环保产品合规			'
D-UC 全切华大	스테 눈[에시		
RoHS 合规状态	合规,有例外		
RoHS 豁免(如适用/已知) REACH SVHC	7cl 不超过 0.1 wt% 的高 <i>l</i>	安兰注物质 (SVHC)	
	小炮沙 U.1 WI% 的高)	支大工初贝 (SVПU)	
其它技术参数	·		
安装方式	插入的		
材料参数			
基础材料	Wemid	颜色编码	黑色, 红色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		<u> </u>
最大工作温度	120 °C		'
分类	120 0		
<i>7</i> ,7,7			
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

目录日期/图纸 2