



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

#### 通用订货数据

版本	横联件（端子），螺钉固定的，橙色，41 A，回路数：6，间距 P（单位：mm）：8.00，绝缘：是，宽度：42.3 mm
订货号	<a href="#">2702230000</a>
类型	WKB 1/6
GTIN (EAN)	4064675023470
数量	40 items
本地产品	仅在特定国家有售

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 通用订货数据

本地产品 仅在特定国家有售

## 尺寸和重量

深	6.1 mm	深度 (英寸)	0.2402 inch
高度	9.3 mm	高度 (英寸)	0.3661 inch
宽度	42.3 mm	宽度 (英寸)	1.6654 inch
净重	4.52 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	防爆版	不
安装方式	旋紧的		

## 大小

间距 P (单位: mm) 8.00 mm

## 材料参数

基础材料	聚酰胺 66	颜色编码	橙色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

## 系统特征值

类型 横联

## 通用的

回路数 6

## 额定数据

额定电流 41 A

## 分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		