


ZP 2.5/1AN/5 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒 WeiCoS 系统插头可用于各种不同的连接系统。该产品系列含有 1 至 10 回路的预组装接插件，可单独装配。这确保产品可以灵活地用于各个应用。定制附件增强了安全性，避免受到环境影响。

通用订货数据

版本	Z系列, 接插件, 直接安装
订货号	2702430000
类型	ZP 2.5/1AN/5 OR
GTIN (EAN)	4050118711400
数量	25 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2025-12-31T00:00:00+01:00

ZP 2.5/1AN/5 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

深	41 mm	深度 (英寸)	1.6142 inch
高度	41 mm	高度 (英寸)	1.6142 inch
宽度	25.5 mm	宽度 (英寸)	1.0039 inch
净重	16.12 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-50 °C...75 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

开放端	关闭的	安装指导	直接安装
安装方式	插入的		

可压接导线 (额定联接)

剥线长度	10 mm	联接点数量	5
------	-------	-------	---

材料参数

基础材料	Wemid	颜色编码	橙色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

系统特征值

层数	1	每层压接点数量	1
层, 内部桥接	无		

通用的

回路数	5	安装指导	直接安装
标准	符合 IEC 60947-7-1 标准		

额定数据

额定横截面	2.5 mm ²	标准	符合 IEC 60947-7-1 标准
体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准	1.33 mΩ	功率损耗符合 IEC 60947-7-x	0.77 W

技术数据

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		