SAIBWC-M-4D-4/9-M12-CG



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





缆线长度往往各异。 魏德米勒因此提供可定制的多种直插 式接头与电缆的总成。

反向插座和插头,用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接,结实耐用,十分适合用于机械工程。 M 12 接插件提供5种联接系统的方式

压接联接的特点是功能可靠性高。借助这种联接技术,导体被压接到触点,然后接合到触点载体中。导体和压接之间的联接具有抗振动性,且具有长期稳定性。 压接触点需要单独订购。

通用订货数据

版本	可现场安装的接插件, M12
订货号	<u>2702700000</u>
类型	SAIBWC-M-4D-4/9-M12-CG
GTIN (EAN)	4050118765311
数量	1 items





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
尺寸和重量			
直径	14 mm		20.5 g
	14 111111	/7里	20.5 g
环保产品合规			
RoHS 合规状态	符合要求		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-	dfb9921774b4	
技术资料 可定制接插件			
口吹坐	4	/白石	D /PTT
回路数 插针镀层	4 镀金的	编码 LED	
班打坡 <u>后</u> 联接类型			
最大电缆直径		最小电缆直径	
最大压接面积	0.82 mm ²	最小压线面积 最小压接面积	0.08 mm ²
额定电压	50 V	额定电流	2 A
防护等级	IP67	插拔次数	≥ 200
端头类型	 插座	屏蔽连接	 是
螺纹环材料	黄铜材质,镀镍的	外壳温度范围	-40 +85 ° C
PB47 USB /M12 I通用参数	牧		
回路数	4		M12
<u> </u>	Crimp	<u> </u>	V-0
<u> </u>	铜合金镀镍	联接螺纹	M12
插针镀层	镀金的	最小多股导线接线截面积	0.08 mm ²
最大压接面积 软导线	0.82 mm ²	防护等级	IP67
插拔次数	≥ 200		
通用标准			
连接器标准	IEC 61076-2-101		
标准			
本体品社	IEC 61076 2 101	热 送左除儿	EN 45545 111.2
连接器标准 抗冲击和抗振保护根据	IEC 61076-2-101 EN 50155:2001, DIN EN 61373	轨道车防火	EN 45545 HL3
电气特性			
额定电压	50 V		
分类			
ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 9.0	27-44-01-02
ECLASS 9.1	27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-02
ECLASS 11.0	27-44-01-02	ECLASS 12.0	27-44-01-16
ECLASS 13.0	27-44-01-02	ECLASS 14.0	27-44-01-16

数据信息页

SAIBWC-M-4D-4/9-M12-CG



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ECLASS 15.0

SAIBWC-M-4D-4/9-M12-CG



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸


尺寸图





尺寸图

插针分配方案



SAIBWC-M-4D-4/9-M12-CG



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

屏蔽电缆接头



缆线长度往往各异。 魏德米勒因此提供可定制的多种直插 式接头与电缆的总成。

反向插座和插头,用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接,结实耐用,十分适合用于机械工程。 M 12 接插件提供5种联接系统的方式

压接联接的特点是功能可靠性高。借助这种联接技术,导体被压接到触点,然后接合到触点载体中。导体和压接之间的联接具有抗振动性,且具有长期稳定性。 压接触点需要单独订购。

通用订货数据

类型	SAI-M12-KBC-18/20	版本	
订货号	<u>2664860000</u>	Contact	
GTIN (EAN)	4050118755206		
数量	100 ST		
类型	SAI-M12-KBC-20/22	版本	
订货号	<u>2664870000</u>	Contact	
GTIN (EAN)	4050118755213		
数量	100 ST		
类型	SAI-M12-KBC-22/24	版本	
订货号	<u>2673730000</u>	Contact	
GTIN (EAN)	4050118754599		
数量	100 ST		
类型	SAI-M12-KBC-26/28	版本	
订货号	2673740000	Contact	
GTIN (EAN)	4050118755084		
数量	100 ST		
		版本	

..., 适用于 M12



魏德米勒提供一系列用于传感器-执行器电缆接线的工具及附件。

通用订货数据

类型	SAI-TMCSK	版本
订货号	<u>1381690000</u>	压接工具, 4锯齿夹
GTIN (EAN)	4050118183870	
数量	1 ST	