

## SAISGS-P-5K-8/13-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接插件，超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑型 A-、K-、L-、S- 和 T-编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

## 通用订货数据

版本	可现场安装的接插件, M12
订货号	<a href="#">2703490000</a>
类型	SAISGS-P-5K-8/13-M12
GTIN (EAN)	4050118773064
数量	1 items

## SAISGS-P-5K-8/13-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

www.weidmueller.com

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

净重

42.38 g

## 环保产品合规

RoHS 合规状态

符合要求

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## 技术资料 可定制接插件

回路数	5	编码	K-coded
插针镀层	Au (Gold)	联接类型	螺钉联接
外壳基本材料	PA	最大电缆直径	13 mm
最小电缆直径	8 mm	触点材料	CuZn
额定电压	630 V	额定电流	12 A
防护等级	IP67	插拔次数	≥ 100
污染等级	3	端头类型	公头
屏蔽连接	否	螺纹环材料	锌压铸
外壳温度范围	-40 ... +85 °C	连接点截面积, 最大值	2.5 mm <sup>2</sup>

## PB47 USB /M12 I通用参数

回路数	5	端口 1	M12
端口 2	螺钉	外壳基本材料	PA
联接螺纹	M12	触点材料	CuZn
插针镀层	Au (Gold)	导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最小	1.5 mm <sup>2</sup>
防护等级	IP67	插拔次数	≥ 100

## 分类

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

SAISGS-P-5K-8/13-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

