PB-CON IKSC M4X8 A2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







- 面向未来的设计
- 不同的模块尺寸
- 设备集成简单
- 简单的即插即用解决方案 从单个设备网络快速更换单个模块
- 无需工具,快速便捷的安装
- 汇流排联接器的安全锁定
- 防触电安全结构
- 导轨系统中具备公差补偿,在无需极高精度的情况下可以实现设备在机柜安装板上的方便安装
- 采用已注册的 UL 组件,便于获取 UL 认证
- 针对典型多轴伺服放大器, 理想的尺寸和技术数据设计

通用订货数据

	<u>'</u>		
垢 太	PCB 接插件, 安装螺丝		
版本	PCD 按抽件, 女表縣丝		
订货号	<u>2708610000</u>		
类型	PB-CON IKSC M4X8 A2		
GTIN (EAN)	4050118775464		
数量	40 items		
产品数据			

PB-CON IKSC M4X8 A2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	一致			
<u> </u>				
争重	1.56 g			
环保产品合规				
RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
材料数据				
	ACI			
绝缘材料 ************************************	 	Moisture Level (MSL)	-40 °C	
触点材料 导京东拉温度	铜合金 70°C		-40 °C	
最高存放温度 最高操作温度	100 °C		-50 ℃ -25 °C	
取同採TF 最大安装温度范围	100 °C		-25 C	
包装				
VPE 长度	80.00 mm	VPE 宽度	43.00 mm	
/PE 高度	17.00 mm		43.00 11111	
额定数据符合 IEC 标准				
· 农据标准进行测试	IEC 60664-1, IEC 61984			
重要注意事项			<u>'</u>	
PC 标准的符合性	符合性:该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付,符合数据页中确保的特性,装饰性特满足 IPC-A-610 "等级 2"。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。			
备注	 Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months 			
分类				
ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943	
ETIM 8.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-04-92	
ECLASS 9.1	27-44-04-92	ECLASS 10.0	27-44-04-92	
ECLASS 11.0	27-46-04-05		2	

目录日期/图纸 2