

PB-CON SF DELTA PT 40X12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片

- 面向未来的设计
- 不同的模块尺寸
- 设备集成简单
- 简单的即插即用解决方案 – 从单个设备网络快速更换单个模块
- 无需工具，快速便捷的安装
- 汇流排联接器的安全锁定
- 防触电安全结构
- 导轨系统中具备公差补偿，在无需极高精度的情况下可以实现设备在机柜安装板上的方便安装
- 采用已注册的 UL 组件，便于获取 UL 认证
- 针对典型多轴伺服放大器，理想的尺寸和技术数据设计

通用订货数据

版本	PCB 接插件, 安装螺丝
订货号	2708620000
类型	PB-CON SF DELTA PT 40X12
GTIN (EAN)	4050118771015
数量	40 items
产品数据	

PB-CON SF DELTA PT 40X12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

RoHS 一致

尺寸和重量

净重 0.06 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外

REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

材料数据

绝缘材料	钢	Moisture Level (MSL)	
触点材料	铜合金	最低存放温度.	-40 °C
最高存放温度	70 °C	最低操作温度	-50 °C
最高操作温度	100 °C	最小安装温度	-25 °C
最大安装温度范围	100 °C		

包装

VPE 长度 70.00 mm VPE 宽度 42.00 mm
VPE 高度 12.00 mm

额定数据符合 IEC 标准

依据标准进行测试 IEC 60664-1, IEC 61984

重要注意事项

IPC 标准的符合性 符合性：该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付，符合数据页中确保的特性，装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。

备注 • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

分类

ETIM 8.0 EC002943