

HDC MXCC9 4X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



除了重载接插件，RockStar® 还包含相应的附件，确保有效、可行和安全的系统布线，例如编码系统、屏蔽夹、盖板和更换密封件

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies |
| 订货号 | 2709790000 |
| 类型 | HDC MXCC9 4X |
| GTIN (EAN) | 4050118805734 |
| 数量 | 20 items |

HDC MXCC9 4X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 深 | 2.8 mm | 深度 (英寸) | 0.1102 inch |
| 高度 | 24.7 mm | 高度 (英寸) | 0.9724 inch |
| 宽度 | 61.6 mm | 宽度 (英寸) | 2.4252 inch |
| 净重 | 6.31 g | | |

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

通用数据

| | | | |
|------|------------------------|----|----|
| 类型 | 适用于 ModuPlug MHE 4X 模块 | 型号 | 其他 |
| 基础材料 | PA 66/6 | | |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002943 | ETIM 9.0 | EC002943 |
| ETIM 10.0 | EC002943 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 | | |

HDC MXCC9 4X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

附件

www.weidmueller.com

电气模块



灵活
 四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案，能够节省大量的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | HDC MHE 4X FP | 版本 |
| 订货号 | 2636060000 | 信号模块, 250 V, 16 A, 回路数: 4, PUSH IN 带执行器, 插座, 所需插槽 |
| GTIN (EAN) | 4050118692808 | 数: 0.5 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC MHE 4X MP | 版本 |
| 订货号 | 2636070000 | 信号模块, 250 V, 16 A, 回路数: 4, PUSH IN 带执行器, 插头, 所需插槽 |
| GTIN (EAN) | 4050118692815 | 数: 0.5 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC MHE 4X2 FP | 版本 |
| 订货号 | 2636080000 | 信号模块, 250 V, 16 A, 回路数: 4, PUSH IN 带执行器, 插座, 所需插槽 |
| GTIN (EAN) | 4050118692822 | 数: 0.5 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC MHE 4X2 MP | 版本 |
| 订货号 | 2636090000 | 信号模块, 250 V, 16 A, 回路数: 4, PUSH IN 带执行器, 插头, 所需插槽 |
| GTIN (EAN) | 4050118692839 | 数: 0.5 |
| 数量 | 1 ST | |