

SCCB TTB 6/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Klippon® Connect TTB 系列产品的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装，同时遵守所要求的规范。所有功能和安全相关性组件牢固接入接线端子。这提高了电流和电压变送器电路在安装维护过程中的可靠性。

通用订货数据

版本	横联件 (端子), 已插入的, 橙色, 30 A, 回路数: 2, 间距 P (单位 : mm) : 8.10, 绝缘: 是, 宽度: 16 mm
订货号	2710190000
类型	SCCB TTB 6/2
GTIN (EAN)	4050118847987
数量	25 items

SCCB TTB 6/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	13.47 mm	深度 (英寸)	0.5303 inch
高度	14.06 mm	高度 (英寸)	0.5535 inch
宽度	16 mm	宽度 (英寸)	0.6299 inch
净重	2.75 g		

温度

存储温度 -25 °C...55 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型 已插入的 防爆版 不
安装方式 插入的

大小

间距 P (单位 : mm) 8.10 mm

材料参数

基础材料 Wemid 颜色编码 橙色
阻燃等级符合 UL 94 V-0

系统特征值

类型 横联

通用的

回路数 2

额定数据

额定电压 500 V 额定电流 30 A

分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

SCCB TTB 6/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

