



Klippon® Connect TTB 系列产品的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装，同时遵守所要求的规范。所有功能和安全相关性组件牢固接入接线端子。这提高了电流和电压变压器电路在安装维护过程中的可靠性。

通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------------|
| 版本 | 插座（端子），插孔深度: 11.5 mm, 深: 51.3 mm |
| 订货号 | 2710500000 |
| 类型 | TS TTB 6 YL |
| GTIN (EAN) | 4050118881066 |
| 数量 | 48 items |

技术数据

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 深 | 51.3 mm | 深度 (英寸) | 2.0197 inch |
| 高度 | 9.4 mm | 高度 (英寸) | 0.3701 inch |
| 宽度 | 6.3 mm | 宽度 (英寸) | 0.248 inch |
| 净重 | 2.37 g | | |

温度

| | | | |
|----------|----------------|----------|----------------|
| 存储温度 | -25 °C...55 °C | 环境温度 | -60 °C...85 °C |
| 最小持续工作温度 | -60 °C | 最大持续工作温度 | 130 °C |

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

其它技术参数

| | | | |
|------|------|-----|---|
| 固定类型 | 已插入的 | 防爆版 | 不 |
| 安装方式 | 插头 | | |

大小

| | |
|------|---------|
| 插孔深度 | 11.5 mm |
|------|---------|

材料参数

| | | | |
|--------------|-------|------|----|
| 基础材料 | Wemid | 颜色编码 | 黄色 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 | | |

通用的

| | |
|--------|--------|
| 最大工作温度 | 130 °C |
|--------|--------|

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |



