

TS TTB 6 YL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Klippon® Connect TTB 系列产品的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装，同时遵守所要求的规范。所有功能和安全相关性组件牢固接入接线端子。这提高了电流和电压变频器电路在安装维护过程中的可靠性。

通用订货数据

版本	插座 (端子) , 插孔深度: 11.5 mm, 深: 51.3 mm
订货号	2710500000
类型	TS TTB 6 YL
GTIN (EAN)	4050118881066
数量	48 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	51.3 mm	深度 (英寸)	2.0197 inch
高度	9.4 mm	高度 (英寸)	0.3701 inch
宽度	6.3 mm	宽度 (英寸)	0.248 inch
净重	2.37 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-60 °C...85 °C
最小持续工作温度	-60 °C	最大持续工作温度	130 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	已插入的	防爆版	不
安装方式	插头		

大小

插孔深度	11.5 mm
------	---------

材料参数

基础材料	Wemid	颜色编码	黄色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

通用的

最大工作温度	130 °C
--------	--------

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		



