

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Product similar to the picture

日益网络化的工业世界与机器和系统的模块化齐头并进。 控制机柜的功能越来越多地转移到现场,促使所需电缆数 量的增加。

我们的即用型电缆组件可用于现场布线,适用于各种应用中的数据或电源传输。魏德米勒的即插即用解决方案已经过全面测试,能够简化您机器上的组装。让您可以专注于自己的核心竞争力并进一步提高效率。

凭借我们广泛的认证组件产品组合, 为您的应用提供多样 化的理想解决方案。

尽管我们的产品组合不断增长,但是如果您仍找不到所需 的电缆组件,我们也可以为您提供不同长度的款型以及客 户定制的解决方案。

通用订货数据

	重载接插件组装, 插针, 插座, Lapp ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 7G1.5 or similar, 带屏蔽: 无, 回路 数: 6
订货号	<u>2710660200</u>
类型	CH-HEAA-HEAB-06-0200-AH
GTIN (EAN)	4050118751451
数量	1 items





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
	— <u></u> 致		
マナ和重量			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1072.25 g		
温度			
温度限值	-40 °C 80 °C		
环保产品合规			
RoHS 合规状态	소뉴 수씨사		
RoHS 豁免(如适用/已知)	合规,有例外 6c		
REACH SVHC		um perfluorobutane sulfonate 2942	20-49-3
SCIP	81ca46c4-2930-4739-a		
——————————— 电缆技术参数			
电缆长度	2 m	导线类型	Lapp ÖLFLEX® CLASSI 110 BK 7G1.5 or simila
户套颜色	黑色	芯线横截面积	1.5 mm²
接线数量	7	一	无
氢素	是	绝缘	PVC
最大可变温度	70 °C	最小可变温度	-15 °C
最高温度 恒温	80 °C	量」最小恒温值	-40
最小弯曲半径,可变	10 x 电缆直径	最小弯曲半径,固定	4 x 电缆直径
户套材料	PVC	外径	8.9 mm
常规技术数据			
	6	」 插销整理	
355 预定电压	500 V		IP65
联接器技术参数		17. U. U. U.	
MARKA 1 - > >			
联接器	联接器描述 联接器 1		
	进线	straight	
	外壳基本材料 铝压铸		
	回路数 6		
	系列 HE		
	尺寸 3		
	类型 极		
	个性化组件联接器 HDC 06B TOLU 1M20G, HDC HE 6 MP, H1.5/14 R, VG M20 - MS 68		
	联接器描述 联接器 2		
	进线	straight	
	外壳基本材料	铝压铸	
	回路数	6	
	I 조디	HE	
	系列 尺寸	3	

目录日期/图纸 2

插座

R, VG M20 - MS 68

HDC 06B TOLU 1M20G, HDC HE 6 FP, H1,5/14

类型

个性化组件联接器





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

分类

ETIM 6.0	EC001576	ETIM 7.0	EC001576
ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 9.0	27-06-04-02
ECLASS 9.1	27-06-91-90	ECLASS 10.0	27-06-04-02
ECLASS 11.0	27-06-04-02	ECLASS 12.0	27-06-04-02
ECLASS 13.0	27-06-04-02	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

尺寸 3



直插式联接是一种直接插接的技术。经过预先处理的导线 无需额外的辅助工具即可直接插入导线联接面。

回路数 6

额定电流:24 A 额定电压:500 V

符合 UL/CSA 的标准电压: 600 V AC/DC

通用订货数据

类型	HDC HE 6 MP	版本
订货号	<u>1873530000</u>	HDC - 插芯, 插针式, 500 V, 24 A, 回路数: 6, PUSH IN, 安装尺寸: 3
GTIN (EAN)	4032248457786	
数量	1 ST	
类型	HDC HE 6 FP	版本
类型 订货号	HDC HE 6 FP 1873520000	版本 HDC - 插芯, 插座, 500 V, 24 A, 回路数: 6, PUSH IN, 安装尺寸: 3

对接外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

类型	HDC 16D KLU 1PG21G	版本
订货号	<u>1653230000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 端
GTIN (EAN)	4008190403300	部锁定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 21
数量	1 ST	
类型	HDC 06B KLU 1PG16G	版本
订货号	<u>1653200000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 端
GTIN (EAN)	4008190403270	部锁定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 16
数量	1 ST	
类型	HDC 06B KLU 1M25G	版本
订货号	<u>1021330000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 端
GTIN (EAN)	4032248734948	部锁定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: 1*M25
数量	1 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

穿体式插座外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲去性能

命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。 外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹

簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。 镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等 级工业外壳的首选。

通用订货数据

类型	HDC 06B ADLU N	版本	
订货号	2559320000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳,	
GTIN (EAN)	4050118652345	端部锁定,普通高度, 标准	
数量	1 ST		
类型	HDC 06B ADLU	版本	
订货号	1202500000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳,	
GTIN (EAN)	4008190889920	端部锁定,普通高度, 长托架不可更换, 标准, 带罩盖的	
数量	1 ST		
类型	HDC 06B ALU	版本	
订货号	<u>1202100000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳,	
GTIN (EAN)	4008190149369	端部锁定,普通高度, 十字托架不可更换, 标准	
数量	1 ST		
类型	HDC 06B ALU N	版本	
订货号	2488560000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳,	
GTIN (EAN)	4050118541502	端部锁定,普通高度, 标准, 无顶盖的	
数量	1 ST		
类型	HDC 06B ALU O-RING	版本	
订货号	1019870000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳,	
GTIN (EAN)	4032248731985	端部锁定,普通高度, 长托架不可更换, 标准	
数量	1 ST		

防尘防尘盖



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿 命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

类型HDC 06B DMDL 1LB版本订货号1665210000HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插头盖板, 端部锁GTIN (EAN)4008190421915定, 普通高度, 标准数量1 ST



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

插座外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

所相同层间隔 医相间冲面 住能。 外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

四円 りり	女人 3/白	
类型	HDC 06B SDLU 1M20G	版本
订货号	1900360000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁
GTIN (EAN)	4032248585922	定,普通高度, 标准, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 20
数量	1 ST	
类型	HDC 06B SDLU 1M25G	版本
订货号	<u>1900380000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁
GTIN (EAN)	4032248592913	定,普通高度, 标准, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 25
数量	1 ST	
类型	HDC 06B SDLU 1PG16G	版本
订货号	1652980000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁
GTIN (EAN)	4008190403058	定,普通高度, 标准, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: PG 16
数量	1 ST	
类型	HDC 06B SDLU 2M20G	版本
订货号	<u>1788170000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁
GTIN (EAN)	4032248205608	定,普通高度, 标准, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 20
数量	1 ST	
类型	HDC 06B SDLU 2M25G	版本
订货号	<u>1788160000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁
GTIN (EAN)	4032248205592	定,普通高度, 标准, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 25
数量	1 ST	
类型	HDC 06B SDLU 2PG16G	版本
订货号	<u>1652990000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁
GTIN (EAN)	4008190403065	定,普通高度, 标准, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: PG 16
数量	1 ST	
类型	HDC 06B SLU 1M20G	版本
订货号	<u>1900460000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁
GTIN (EAN)	4032248585939	定,普通高度, 标准, 无顶盖的, 电缆接头尺寸: M 20
数量	1 ST	
类型	HDC 06B SLU 1M25G	版本
订货号	1900480000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁
GTIN (EAN)	4032248585946	定,普通高度, 标准, 无顶盖的, 电缆接头尺寸: M 25
数量	1 ST	
类型	HDC 06B SLU 1PG16G	版本
订货号	1652750000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁
GTIN (EAN)	4008190402822	定,普通高度, 标准, 无顶盖的, 电缆接头尺寸: PG 16
数量	1 ST	
类型	HDC 06B SLU 2M20G	版本
订货号	<u>1788140000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁
GTIN (EAN)	4032248205585	定,普通高度, 标准, 无顶盖的, 电缆接头尺寸: M 20
数量	1 ST	

目录日期/图纸 6





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

HDC 06B SLU 2M25G	
HDC 00B SLO ZIVIZOG	版本
<u>1788130000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁
4032248205578	定,普通高度, 标准, 无顶盖的, 电缆接头尺寸: M 25
1 ST	
HDC 06B SLU 2PG16G	版本
1652760000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁
4008190402839	定,普通高度, 标准, 无顶盖的, 电缆接头尺寸: PG 16
1 ST	
HDC 16D SDLU 1M25G	版本
1900820000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁
4032248521098	定,普通高度, 高的, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 25
1 ST	
HDC 16D SDLU 2M25G	版本
<u>1787540000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁
4032248204885	定,普通高度, 高的, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 25
1 ST	
HDC 16D SLU 1M25G	版本
1900880000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁
4032248521111	定,普通高度, 高的, 无顶盖的, 电缆接头尺寸: M 25
1 ST	
HDC 16D SLU 1M32G	版本
<u>1900900000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁
4032248521128	定,普通高度, 高的, 无顶盖的, 电缆接头尺寸: M 32
1 ST	
HDC 16D SLU 2M25G	版本
<u>1787520000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁
4032248204861	定,普通高度, 高的, 无顶盖的, 电缆接头尺寸: M 25
1 ST	
HDC 16D SLU 2M32G	版本
<u>1787510000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁
4032248204854	定,普通高度, 高的, 无顶盖的, 电缆接头尺寸: M 32
1 ST	
HDC 16D SLU 2PG21G	版本
<u>1652840000</u>	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁
4008190402914	定,普通高度, 高的, 无顶盖的, 电缆接头尺寸: PG 21
1 ST	
	4032248205578 1 ST HDC 06B SLU 2PG16G 1652760000 4008190402839 1 ST HDC 16D SDLU 1M25G 1900820000 4032248521098 1 ST HDC 16D SDLU 2M25G 1787540000 4032248204885 1 ST HDC 16D SLU 1M25G 1900880000 4032248521111 1 ST HDC 16D SLU 1M32G 1900900000 4032248521128 1 ST HDC 16D SLU 2M25G 1787520000 4032248204861 1 ST HDC 16D SLU 2M32G 1787510000 4032248204854 1 ST HDC 16D SLU 2PG21G 1652840000

目录日期/图纸 7